


CB 430/4,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

Változat	Kábelkötők, 4,5 x 430 mm, Poliamid 66, 220 N
Rendelési szám	7940006060
Típus	CB 430/4,5 NC
GTIN (EAN)	403224852025 1
Qty.	100 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E317499

Méreték és tömegek

Mélység	1.5 mm	Mélység (coll)	0.0591 inch
Magasság	430 mm	Magasság (coll)	16.9291 inch
Szélesség	4.5 mm	Szélesség (coll)	0.1772 inch
Nettó tömeg	2.92 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	115 mm	Alapanyag	Poliamid 66
Szakítószilárdság	220 N	Kötegelési átmérő, max.	115 mm
Szakítószilárdság	49 lbf	Kötegelési átmérő, min.	3.5 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

