

CB 780/9 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Kábelkötők, 9 x 780 mm, Poliamid 66, 700 N |
| Rendelési szám | 7940006075 |
| Típus | CB 780/9 BK |
| GTIN (EAN) | 4032248520329 |
| Qty. | 100 Darab |

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E317499 |

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|--------------|
| Mélység | 1.95 mm | Mélység (coll) | 0.0768 inch |
| Magasság | 780 mm | Magasság (coll) | 30.7086 inch |
| Szélesség | 9 mm | Szélesség (coll) | 0.3543 inch |
| Nettó tömeg | 12 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...85 °C |
|------------------------------|-------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Szerelőanyagok

| | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|
| UV-álló | Nem | Újra megnyitáshoz | Nem |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 85 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Halogén | Nem |
| Kábelátmérő, max. | 233 mm | Alapanyag | Poliamid 66 |
| Szakítószilárdság | 700 N | Kötegelési átmérő, max. | 233 mm |
| Szakítószilárdság | 157 lbf | Kötegelési átmérő, min. | 34 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

Drawings

