

IE-FC-SET-SP-US-D010-KN-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom
Rendelési szám	7940111830
Típus	IE-FC-SET-SP-US-D010-KN-M
GTIN (EAN)	4064675115694
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	999 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
Telepítési hőmérséklet	

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban	Protection class (UL)	Type 12
Referencia termék	IE-FC-DFM-KNOB , IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9 , IE-FCI-PWCB-3A , IE-BI-RJ45-C		

Műszaki adatok

Betétlemez	2x adat, 1x jel, 1 x biztosíték, 1 x GFCI, Árnyékolt	Keret	Fém fedél
Aljzat névleges feszültsége	125 V	Adatbetétek	RJ45-összekötő, Cat.6A
Aljzat névleges árama	20 A		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Ebben a készletben minden alkatrész UL-jóváhagyással rendelkezik. A további részletekért tekintse meg a készletben található referenciatermékeket.
------------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		