

SP-RS PLC5 1771-WG 21CH, GOLD, WM*

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció**Átmenő csatlakozás**

- PLC-5 1771 átalakítás dugaszolható csatlakozó(k)ra
- 10-, 12-, 18-, 21 • vagy 40-pontos kártyák

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	7940125466
Típus	SP-RS PLC5 1771-WG 21CH, GOLD, WM*
GTIN (EAN)	4064675256090
Qty.	1 Darab

SP-RS PLC5 1771-WG 21CH, GOLD, WM*

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	144 mm	Mélység (coll)	5.6693 inch
Magasság	254 mm	Magasság (coll)	10 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1.1811 inch
Nettó tömeg	2061.91 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-20...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

UL névleges adatok UL

Tárolási hőmérséklet UL, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet UL, min.	0 °C
Üzemi hőmérséklet UL, max.	50 °C	Tárolási hőmérséklet UL, min.	0 °C
Névleges áram I _{max} .	3 A	Névleges feszültség, UN	150 V UC

Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

Túlfeszültség kategória	II	Szigetelésvizsgálati feszültség AC	0.84 kV
-------------------------	----	------------------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

SP-RS PLC5 1771-WG 21CH, GOLD, WM*

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

