

KLIPPON POK4 M20WCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sorkapocsdobozok különböző típusai kaphatók jel-/tápegységek vagy elosztók robbanásveszélyes zónákban történő telepítéséhez. A sorkapocsdobozok robbanásbiztos berendezések, amelyek használata engedélyezett az Ex területek 0, 1, 2 és 20, 21, 22 zónáiban. Rendelkeznek az Ex e, Ex ia és Ex tb legfrissebb nemzetközi szabványok szerinti tanúsítvánnyal. Az ügyfélspecifikus konfigurációnak köszönhetően ezek a sorkapocsdobozok bármilyen feladathoz optimális választásnak bizonyulnak. Találja meg az Önnek megfelelő megoldást a termékáttekintés segítségével! Állítsa össze a házat menetes furattal vagy anélkül, alkalmas szerelősínnel vagy előre felszerelt sorkapocslécekkel. Összeállítottunk Önnek egy kis válogatást, de szívesen konfigurálunk más méret szerinti megoldást is.

Jellemzők:

- A vásárlói igények kielégítése érdekében sokféle verzióban kaphatók
- Kiegészítő nemzetközi jóváhagyások az IECEx és az ATEX mellett szintén elérhetőek
- Jobb minőség a Klippon® márka bevált alaptermékeinek köszönhetően

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Sorkapocs doboz, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 121209 EX, KL SET 12W4 SFuratok, A oldal: 3 x M20x1.5, Furatok, B oldal: 3 x M20x1.5 |
| Rendelési szám | 8000003593 |
| Típus | KLIPPON POK4 M20WCSS EX |
| GTIN (EAN) | 4032248986545 |
| Qty. | 1 Darab |

KLIPPON POK4 M20WCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | |
|-------------|-----------|
| Nettó tömeg | 1025.84 g |
|-------------|-----------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c |

Tanúsítványszámok - tokozat

| | | | |
|--|-------------------|---|--------------------|
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX) | IBExU13ATEX1004 X | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEx) | IECEx IBE 13.0004X |
|--|-------------------|---|--------------------|

Anyagadatok

| | |
|-----------|------------------------------|
| Alapanyag | üvegszál erősítésű poliszter |
|-----------|------------------------------|

Ház


| | | | |
|------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| Alapanyag | üvegszál erősítésű poliszter | Furatok, A oldal | 3 x M20x1.5 |
| Furatok, B oldal | 3 x M20x1.5 | | |

Standard jellemzők

| | | | |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Változat | ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6 | Referencia termék | KLIPPON POK 121209 EX |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ETIM 10.0 | EC002503 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 | | |



KLIPPON POK4 M20WCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szilikon tömítőanyag, -60 °C - +70 °C



Poliamid kábelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az Ex e (fokozott biztonság) és Ex i (belső biztonság) robbanásveszélyes zónákban való használatra. A Weidmüller korlátozások nélküli termékcsaládot kínál, és a szabványoknak való megfelelés mellett a kábelcsavarzat 4/7 joule-os megnövelt ütésállóságával és a korlátozás nélküli, akár -60°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományával tűnik ki. Az aktuális szabvány és az EN 60079-0 irányelv szerint tesztelve, ATEX és IECEx tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | VG M20 EXE 7-13 SI7J G4 | Változat |
| Rendelési szám | 2722110000 | VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118821345 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | VG M20 EXE 11-14 SI7J G4 | Változat |
| Rendelési szám | 2722120000 | VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118821352 | |
| Qty. | 50 ST | |

Metrikus



Az A2L típus tömszelencék páncélozott kábel kezelésére alkalmas, lángálló ex d és megnövelt Biztonság ex e robbanás elleni védelem.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | A2L/16/M16-WM | Változat |
| Rendelési szám | 1186880000 | A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16 x 1.5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4050118074345 | |
| Qty. | 24 ST | |

KLIPPON POK4 M20WCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záródugók, Ex e/i 7 Joule



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | VP M20 EX SI 7J | Változat |
| Rendelési szám | 2066730000 | VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, zárt állapotban, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118415346 | |
| Qty. | 100 ST | |

Sárgaréz záródugók, VP HEX fejegység, Ex e/d



A VP sorozat leállító dugó segítségével az ex berendezésben fel nem használt bejegyzéseket ki lehet tölteni, miközben a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 bemeneti sebesség marad.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | VP-HEX M16-EX W | Változat |
| Rendelési szám | 1218940000 | VP-HEX (Klippon Ex hatlapfejű záródugó), Záródugók, egyenes, M 16 x 1.5, 16 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4050118075564 | |
| Qty. | 24 ST | |

Külső menet M20



Az ADAP sorozat adapterek rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítanak az ex berendezésekben a fel nem használt bejegyzések feltöltéséhez, miközben biztosítják a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 beáramlási sebességet.

KLIPPON POK4 M20WCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ADAP M20-M16-W | Változat |
| Rendelési szám | 1262740000 | ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, egyenes, M 20 ,M 16, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4050118088625 | |
| Qty. | 24 ST | |