

## KLIPPON POK4 M20ZCSS EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sorkapocsdobozok különböző típusai kaphatók jel-/tápegységek vagy elosztók robbanásveszélyes zónákban történő telepítéséhez. A sorkapocsdobozok robbanásbiztos berendezések, amelyek használata engedélyezett az Ex területek 0, 1, 2 és 20, 21, 22 zónáiban. Rendelkeznek az Ex e, Ex ia és Ex tb legfrissebb nemzetközi szabványok szerinti tanúsítvánnyal. Az ügyfélspecifikus konfigurációnak köszönhetően ezek a sorkapocsdobozok bármilyen feladathoz optimális választásnak bizonyulnak. Találja meg az Önnek megfelelő megoldást a termékáttekintés segítségével! Állítsa össze a házat menetes furattal vagy anélkül, alkalmas szerelősínnel vagy előre felszerelt sorkapocslécekkel. Összeállítottunk Önnek egy kis válogatást, de szívesen konfigurálunk más méret szerinti megoldást is.

Jellemzők:

- A vásárlói igények kielégítése érdekében sokféle verzióban kaphatók
- Kiegészítő nemzetközi jóváhagyások az IECEx és az ATEX mellett szintén elérhetőek
- Jobb minőség a Klippon® márka bevált alaptermékeinek köszönhetően

### Általános rendelési adatok

Változat	Sorkapocs doboz, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 121209 EX, KL SET 9Z4 SFuratok, A oldal: 3 x M20x1.5, Furatok, B oldal: 3 x M20x1.5
Rendelési szám	<a href="#">8000003594</a>
Típus	KLIPPON POK4 M20ZCSS EX
GTIN (EAN)	4032248986354
Qty.	1 Darab

## KLIPPON POK4 M20ZCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1014.96 g
-------------	-----------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

## Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)	IBExU13ATEX1004 X	Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEx)	IECEx IBE 13.0004X
--	-------------------	---	--------------------

## Anyagadatok

Alapanyag	üvegszál erősítésű poliszter
-----------	------------------------------

## Ház



Alapanyag	üvegszál erősítésű poliszter	Furatok, A oldal	3 x M20x1.5
Furatok, B oldal	3 x M20x1.5		

## Standard jellemzők

Változat	ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6	Referencia termék	<a href="#">KLIPPON POK 121209 EX</a>
----------	------------------------------	-------------------	---------------------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		



## KLIPPON POK4 M20ZCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szilikon tömítőanyag, -60 °C - +70 °C



Poliamid kábelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az Ex e (fokozott biztonság) és Ex i (belső biztonság) robbanásveszélyes zónákban való használatra. A Weidmüller korlátozások nélküli termékcsaládot kínál, és a szabványoknak való megfelelés mellett a kábelcsavarzat 4/7 joule-os megnövelt ütésállóságával és a korlátozás nélküli, akár -60°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományával tűnik ki. Az aktuális szabvány és az EN 60079-0 irányelv szerint tesztelve, ATEX és IECEx tanúsítvánnyal rendelkeznek.

## Általános rendelési adatok

Típus	VG M20 EXE 7-13 SI7J G4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2722110000</a>	VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118821345	
Qty.	50 ST	
Típus	VG M20 EXE 11-14 SI7J G4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2722120000</a>	VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118821352	
Qty.	50 ST	

## Metrikus



Az A2L típus tömszelencék páncélozott kábel kezelésére alkalmas, lángálló ex d és megnövelt Biztonság ex e robbanás elleni védelem.

## Általános rendelési adatok

Típus	A2L/16/M16-WM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1186880000</a>	A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16 x 1.5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4050118074345	
Qty.	24 ST	

## KLIPPON POK4 M20ZCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Műanyag záródugók, Ex e/i 7 Joule



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	VP M20 EX SI 7J	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2066730000</a>	VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, zárt állapotban, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118415346	
Qty.	100 ST	

## Sárgaréz záródugók, VP HEX fejegység, Ex e/d



A VP sorozat leállító dugó segítségével az ex berendezésben fel nem használt bejegyzéseket ki lehet tölteni, miközben a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 bemeneti sebesség marad.

## Általános rendelési adatok

Típus	VP-HEX M16-EX W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1218940000</a>	VP-HEX (Klippon Ex hatlapfejű záródugó), Záródugók, egyenes, M 16 x 1.5, 16 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4050118075564	
Qty.	24 ST	

## Külső menet M20



Az ADAP sorozat adapterek rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítanak az ex berendezésekben a fel nem használt bejegyzések feltöltéséhez, miközben biztosítják a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 beáramlási sebességet.

**KLIPPON POK4 M20ZCSS EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	ADAP M20-M16-W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1262740000</a>	ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, egyenes, M 20 ,M 16, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4050118088625	
Qty.	24 ST	