

**KLIPPON POK1 2M16AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Készülékház menetes furattal, 75 x 80 x 56.5, üvegszál erősítésű poliszter, Furatok, A oldal: 2 x M16x1.5, Furatok, B oldal: 2 x M16x1.5
Rendelési szám	<a href="#">8000004160</a>
Típus	KLIPPON POK1 2M16AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986231
Qty.	1 Darab

## KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	56.5 mm	Mélység (coll)	2.2244 inch
Magasság	75 mm	Magasság (coll)	2.9527 inch
Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3.1496 inch
Nettó tömeg	265 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

## Anyagadatok

Felületi minőség	kezeletlen, polírozott	Alapanyag	üvegszál erősítésű poliészter
------------------	------------------------	-----------	-------------------------------

## Általános adatok

Szín	Ezüstszürke	Védelmi osztály	IP66, IP67
Színskála (hasonló)	RAL 7001		

## Szerelési tulajdonságok

Szomszédos	Nem
------------	-----

## Ház

Alapanyag	üvegszál erősítésű poliészter	Összeszerelve, sínre szereléshez	<a href="#">KL SET 6A4 S</a>
Furatok, C oldal	none	Furatok, D oldal	none
Furatok, A oldal	2 x M16x1.5	Szét szerelve, sínre szereléshez	<a href="#">TS15 68 KLIPPON POK1 CSS</a>
Furatok, B oldal	2 x M16x1.5		

## Standard jellemzők

Referencia termék	<a href="#">KLIPPON POK 080806</a>
-------------------	------------------------------------



## Besorolások

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**KLIPPON POK1 2M16AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**



**KLIPPON POK1 2M16AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Záródugók**

A fölösleges menetes furatok tömítésére az IP védeettségi osztály megőrzéséhez

**Általános rendelési adatok**

Típus	VP M16 EX SI 7J	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2066720000</a>	VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, zárt állapotban, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118415438	
Qty.	100 ST	