

**KLIPPON POK51 4M20ABCSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Készülékház menetes furattal, 160 x 160 x 91, üvegszál erősítésű poliszter, Furatok, A oldal: 4 x M20x1.5, Furatok, B oldal: 4 x M20x1.5
Rendelési szám	<a href="#">8000004164</a>
Típus	KLIPPON POK51 4M20ABCSS
GTIN (EAN)	4032248986279
Qty.	1 Darab

## KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	91 mm	Mélység (coll)	3.5827 inch
Magasság	160 mm	Magasság (coll)	6.2992 inch
Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6.2992 inch
Nettó tömeg	1302 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

## Anyagadatok

Felületi minőség	kezeletlen, polírozott	Alapanyag	üvegszál erősítésű poliészter
------------------	------------------------	-----------	-------------------------------

## Általános adatok

Szín	Ezüstszürke	Védelmi osztály	IP66, IP67
Színskála (hasonló)	RAL 7001		

## Szerelési tulajdonságok

Szomszédos	Nem
------------	-----

## Ház

Alapanyag	üvegszál erősítésű poliészter	Összeszerelve, sínre szereléshez	<a href="#">KL SET 32W4 S</a> , <a href="#">KL SET 38Z2.5 S</a>
Furatok, C oldal	none	Furatok, D oldal	none
Furatok, A oldal	4 x M20x1.5	Szétszerelve, sínre szereléshez	<a href="#">TS35 POK51 SET</a>
Furatok, B oldal	4 x M20x1.5		

## Standard jellemzők

Referencia termék	<a href="#">KLIPPON POK 161609</a>
-------------------	------------------------------------



## Besorolások

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**KLIPPON POK51 4M20ABCSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**



## KLIPPON POK51 4M20ABCSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Műanyag záródugók, Ex e/i 7 Joule



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	VP M20 EX SI 7J	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2066730000</a>	VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, zárt állapotban, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118415346	
Qty.	100 ST	

## KSG BN O NI - nikkelezett változat neoprén tömítéssel



A KSG csak páncélozatlan kábelek és vonalak csatlakoztatásához használható. A tömszelencét neoprén tömítéssel együtt rendelve a tömítés -35°C és +90°C közötti hőmérséklet tartományban használható. Szilikon tömítés használata esetén -60°C és +180°C közötti hőmérséklet tartomány megengedett. A szállítmányban található O-gyűrű és tömszelence ugyanabból az anyagból készült. Ezzel a szigetelőanyaggal a tömszelence IP 66 vagy IP68 védelemet garantál 25 m-es vízmélységig (2,5 bar nyomásig). A KSG tömszelence nyomásálló Ex d tokozásokkal és fokozott biztonságú Ex e alkalmazásokkal való használata is engedélyezett.

## Általános rendelési adatok

Típus	KSG M20 BN O NI 2 G20	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1911560000</a>	KSG (Klippon standard Ex tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248539604	
Qty.	20 ST	

## Külső menet M20



Az ADAP sorozat adapterek rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítanak az ex berendezésekben a fel nem használt bejegyzések feltöltéséhez, miközben biztosítják a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 beáramlási sebességet.

**KLIPPON POK51 4M20ABCSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Általános rendelési adatok**

Típus	ADAP EX M20-M16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1737560000</a>	ADAP (adapter, bővítő és szűkítő), Adapter, M 20 ,M 16, IP54, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190957599	
Qty.	1 ST	