

KLIPPON K2 M20BCSS EX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sorkapocsdobozok különböző típusai kaphatók jel-/tápegységek vagy elosztók robbanásveszélyes zónákban történő telepítéséhez. A sorkapocsdobozok robbanásbiztos berendezések, amelyek használata engedélyezett az Ex területek 0, 1, 2 és 20, 21, 22 zónáiban. Rendelkeznek az Ex e, Ex ia és Ex tb legfrissebb nemzetközi szabványok szerinti tanúsítvánnyal. Az ügyfélspecifikus konfigurációnak köszönhetően ezek a sorkapocsdobozok bármilyen feladathoz optimális választásnak bizonyulnak. Találja meg az Önnek megfelelő megoldást a termékáttekintés segítségével! Állítsa össze a házat menetes furattal vagy anélkül, alkalmas szerelősínnel vagy előre felszerelt sorkapocslécekkel. Összeállítottunk Önnek egy kis válogatást, de szívesen konfigurálunk más méret szerinti megoldást is.

Jellemzők:

- A vásárlói igények kielégítése érdekében sokféle verzióban kaphatók
- Kiegészítő nemzetközi jóváhagyások az IECEx és az ATEX mellett szintén elérhetőek
- Jobb minőség a Klippon® márka bevált alaptermékeinek köszönhetően

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat | Sorkapocs doboz, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON K2 EX, MOPL SET BK6 SFuratok, A oldal: 2 x M20x1.5, Furatok, B oldal: 2 x M20x1.5 |
| Rendelési szám | 8000004210 |
| Típus | KLIPPON K2 M20BCSS EX |
| GTIN (EAN) | 4032248986392 |
| Qty. | 1 Darab |

KLIPPON K2 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 45 mm | Mélység (coll) | 1.7716 inch |
| Magasság | 70 mm | Magasság (coll) | 2.7559 inch |
| Szélesség | 100 mm | Szélesség (coll) | 3.937 inch |
| Nettó tömeg | 10263 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Tanúsítványszámok - tokozat

| | | | |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX) | IBExU12ATEX1145 X | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEx) | IECEx IBE 13.0002X |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|

Anyagadatok

| | | | |
|------------------|------------|-----------|------------------|
| Felületi minőség | kezeletlen | Alapanyag | Alumínium AlSi12 |
|------------------|------------|-----------|------------------|

Általános adatok

| | |
|-----------------|------------|
| Védelmi osztály | IP66, IP67 |
|-----------------|------------|

Ház



| | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Alapanyag | Alumínium AlSi12 | Furatok, A oldal | 2 x M20x1.5 |
| Furatok, B oldal | 2 x M20x1.5 | | |

Standard jellemzők

| | | | |
|----------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Változat | ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6 | Referencia termék | KLIPPON K2 EX, MOPL SET BK6 S |
|----------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ETIM 10.0 | EC002503 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 | | |



KLIPPON K2 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záródugók, Ex e/i 7 Joule



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | VP M20 EX SI 7J | Változat |
| Rendelési szám | 2066730000 | VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, zárt állapotban, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118415346 | |
| Qty. | 100 ST | |

KSG BN O NI - nikkelezett változat neoprén tömítéssel



A KSG csak páncélozatlan kábelek és vonalak csatlakoztatásához használható. A tömszelencét neoprén tömítéssel együtt rendelve a tömítés -35°C és +90°C közötti hőmérséklet tartományban használható. Szilikon tömítés használata esetén -60°C és +180°C közötti hőmérséklet tartomány megengedett. A szállítmányban található O-gyűrű és tömszelence ugyanabból az anyagból készült. Ezzel a szigetelőanyaggal a tömszelence IP 66 vagy IP68 védelemet garantál 25 m-es vízmélységig (2,5 bar nyomásig). A KSG tömszelence nyomásálló Ex d tokozásokkal és fokozott biztonságú Ex e alkalmazásokkal való használata is engedélyezett.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | KSG M20 BN O NI 2 G20 | Változat |
| Rendelési szám | 1911560000 | KSG (Klippon standard Ex tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4032248539604 | |
| Qty. | 20 ST | |

Külső menet M20



Az ADAP sorozat adapterek rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítanak az ex berendezésekben a fel nem használt bejegyzések feltöltéséhez, miközben biztosítják a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 beáramlási sebességet.

KLIPPON K2 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | ADAP EX M20-M16 | Változat |
| Rendelési szám | 1737560000 | ADAP (adapter, bővítő és szűkítő), Adapter, M 20 ,M 16, IP54, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4008190957599 | |
| Qty. | 1 ST | |