

KLIPPON K31 M20ZCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sorkapocsdobozok különböző típusai kaphatók jel-/tápegységek vagy elosztók robbanásveszélyes zónákban történő telepítéséhez. A sorkapocsdobozok robbanásbiztos berendezések, amelyek használata engedélyezett az Ex területek 0, 1, 2 és 20, 21, 22 zónáiban. Rendelkeznek az Ex e, Ex ia és Ex tb legfrissebb nemzetközi szabványok szerinti tanúsítvánnyal. Az ügyfélspecifikus konfigurációnak köszönhetően ezek a sorkapocsdobozok bármilyen feladathoz optimális választásnak bizonyulnak. Találja meg az Önnek megfelelő megoldást a termékáttekintés segítségével! Állítsa össze a házat menetes furattal vagy anélkül, alkalmas szerelősínnel vagy előre felszerelt sorkapocslécekkel. Összeállítottunk Önnek egy kis válogatást, de szívesen konfigurálunk más méret szerinti megoldást is.

Jellemzők:

- A vásárlói igények kielégítése érdekében sokféle verzióban kaphatók
- Kiegészítő nemzetközi jóváhagyások az IECEx és az ATEX mellett szintén elérhetők
- Jobb minőség a Klippon® márka bevált alaptermékeinek köszönhetően

Általános rendelési adatok

Változat	Sorkapocs doboz, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON K31 EX, KL SET 24Z2.5 SFuratok, A oldal: 4 x M20x1.5, Furatok, B oldal: 4 x M20x1.5
Rendelési szám	8000004214
Típus	KLIPPON K31 M20ZCSS EX
GTIN (EAN)	4032248986033
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2024-05-17T00:00:00+02:00

KLIPPON K31 M20ZCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	57 mm	Mélység (coll)	2.2441 inch
Magasság	80 mm	Magasság (coll)	3.1496 inch
Szélesség	175 mm	Szélesség (coll)	6.8898 inch
Nettó tömeg	860 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)	IBExU12ATEX1145 X	Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEx)	IECEx IBE 13.0002X
--	-------------------	---	--------------------

Anyagadatok

Felületi minőség	kezeletlen	Alapanyag	Alumínium AlSi12
------------------	------------	-----------	------------------

Általános adatok

Védelmi osztály	IP66, IP67
-----------------	------------

Ház



Alapanyag	Alumínium AlSi12	Furatok, A oldal	4 x M20x1.5
Furatok, B oldal	4 x M20x1.5		

Standard jellemzők

Változat	ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6	Referencia termék	KLIPPON K31 EX, KL SET 24Z2.5 S
----------	------------------------------	-------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		



KLIPPON K31 M20ZCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záródugók, Ex e/i 7 Joule



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	VP M20 EX SI 7J	Változat
Rendelési szám	2066730000	VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, zárt állapotban, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118415346	
Qty.	100 ST	

KSG BN O NI - nikkelezett változat neoprén tömítéssel



A KSG csak páncélozatlan kábelek és vonalak csatlakoztatásához használható. A tömszelencét neoprén tömítéssel együtt rendelve a tömítés -35°C és +90°C közötti hőmérséklet tartományban használható. Szilikon tömítés használata esetén -60°C és +180°C közötti hőmérséklet tartomány megengedett. A szállítmányban található O-gyűrű és tömszelence ugyanabból az anyagból készült. Ezzel a szigetelőanyaggal a tömszelence IP 66 vagy IP68 védeettséget garantál 25 m-es vízmélységig (2,5 bar nyomásig). A KSG tömszelence nyomásálló Ex d tokozásokkal és fokozott biztonságú Ex e alkalmazásokkal való használata is engedélyezett.

Általános rendelési adatok

Típus	KSG M20 BN O NI 2 G20	Változat
Rendelési szám	1911560000	KSG (Klippon standard Ex tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248539604	
Qty.	20 ST	

Külső menet M20



Az ADAP sorozat adapterek rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítanak az ex berendezésekben a fel nem használt bejegyzések feltöltéséhez, miközben biztosítják a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 beáramlási sebességet.

KLIPPON K31 M20ZCSS EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	ADAP EX M20-M16	Változat
Rendelési szám	1737560000	ADAP (adapter, bővítő és szűkítő), Adapter, M 20 ,M 16, IP54, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190957599	
Qty.	1 ST	