

KLIPPON K5 4M20ZCSS EX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sorkapocsdobozok különböző típusai kaphatók jel-/tápegységek vagy elosztók robbanásveszélyes zónákban történő telepítéséhez. A sorkapocsdobozok robbanásbiztos berendezések, amelyek használata engedélyezett az Ex területek 0, 1, 2 és 20, 21, 22 zónáiban. Rendelkeznek az Ex e, Ex ia és Ex tb legfrissebb nemzetközi szabványok szerinti tanúsítvánnyal. Az ügyfélspecifikus konfigurációnak köszönhetően ezek a sorkapocsdobozok bármilyen feladathoz optimális választásnak bizonyulnak. Találja meg az Önnek megfelelő megoldást a termékáttekintés segítségével! Állítsa össze a házat menetes furattal vagy anélkül, alkalmas szerelősínnel vagy előre felszerelt sorkapocslécekkel. Összeállítottunk Önnek egy kis válogatást, de szívesen konfigurálunk más méret szerinti megoldást is.

Jellemzők:

- A vásárlói igények kielégítése érdekében sokféle verzióban kaphatók
- Kiegészítő nemzetközi jóváhagyások az IECEx és az ATEX mellett szintén elérhetők
- Jobb minőség a Klippon® márka bevált alaptermékeinek köszönhetően

Általános rendelési adatok

Változat	Sorkapocs doboz, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON K5 EX, KL SET 15Z4 SFuratok, A oldal: 4 x M20x1.5, Furatok, B oldal: 4 x M20x1.5
Rendelési szám	8000004219
Típus	KLIPPON K5 4M20ZCSS EX
GTIN (EAN)	4032248986729
Qty.	1 Darab

KLIPPON K5 4M20ZCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	90 mm	Mélység (coll)	3.5433 inch
Magasság	130 mm	Magasság (coll)	5.1181 inch
Szélesség	170 mm	Szélesség (coll)	6.6929 inch
Nettó tömeg	1700 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)	IBExU12ATEX1145 X	Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEx)	IECEx IBE 13.0002X
--	-------------------	---	--------------------

Anyagadatok

Felületi minőség	kezeletlen	Alapanyag	Alumínium AlSi12
------------------	------------	-----------	------------------

Általános adatok

Védelmi osztály	IP66, IP67
-----------------	------------

Ház



Alapanyag	Alumínium AlSi12	Furatok, A oldal	4 x M20x1.5
Furatok, B oldal	4 x M20x1.5		

Standard jellemzők

Változat	ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6	Referencia termék	KLIPPON K5 EX, KL SET 15Z4 S
----------	------------------------------	-------------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		



KLIPPON K5 4M20ZCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záródugók, Ex e/i 7 Joule



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	VP M20 EX SI 7J	Változat
Rendelési szám	2066730000	VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, zárt állapotban, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118415346	
Qty.	100 ST	

KSG BN O NI - nikkelezett változat neoprén tömítéssel



A KSG csak páncélozatlan kábelek és vonalak csatlakoztatásához használható. A tömszelencét neoprén tömítéssel együtt rendelve a tömítés -35°C és +90°C közötti hőmérséklet tartományban használható. Szilikon tömítés használata esetén -60°C és +180°C közötti hőmérséklet tartomány megengedett. A szállítmányban található O-gyűrű és tömszelence ugyanabból az anyagból készült. Ezzel a szigetelőanyaggal a tömszelence IP 66 vagy IP68 védeettséget garantál 25 m-es vízmélységig (2,5 bar nyomásig). A KSG tömszelence nyomásálló Ex d tokozásokkal és fokozott biztonságú Ex e alkalmazásokkal való használata is engedélyezett.

Általános rendelési adatok

Típus	KSG M20 BN O NI 2 G20	Változat
Rendelési szám	1911560000	KSG (Klippon standard Ex tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248539604	
Qty.	20 ST	

Külső menet M20



Az ADAP sorozat adapterek rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítanak az ex berendezésekben a fel nem használt bejegyzések feltöltéséhez, miközben biztosítják a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 beáramlási sebességet.

KLIPPON K5 4M20ZCSS EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	ADAP EX M20-M16	Változat
Rendelési szám	1737560000	ADAP (adapter, bővítő és szűkítő), Adapter, M 20 ,M 16, IP54, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190957599	
Qty.	1 ST	