

KLIPPON POK1 M16BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sorkapocsdobozok különböző típusai kaphatók jel-/tápegységek vagy elosztók robbanásveszélyes zónákban történő telepítéséhez. A sorkapocsdobozok robbanásbiztos berendezések, amelyek használata engedélyezett az Ex területek 0, 1, 2 és 20, 21, 22 zónáiban. Rendelkeznek az Ex e, Ex ia és Ex tb legfrissebb nemzetközi szabványok szerinti tanúsítvánnyal. Az ügyfélspecifikus konfigurációnak köszönhetően ezek a sorkapocsdobozok bármilyen feladathoz optimális választásnak bizonyulnak. Találja meg az Önnek megfelelő megoldást a termékáttekintés segítségével! Állítsa össze a házat menetes furattal vagy anélkül, alkalmas szerelősínnel vagy előre felszerelt sorkapocslécekkel. Összeállítottunk Önnek egy kis válogatást, de szívesen konfigurálunk más méret szerinti megoldást is.

Jellemzők:

- A vásárlói igények kielégítése érdekében sokféle verzióban kaphatók
- Kiegészítő nemzetközi jóváhagyások az IECEx és az ATEX mellett szintén elérhető
- Jobb minőség a Klippon® márka bevált alaptermékeinek köszönhetően

Általános rendelési adatok

Változat	Sorkapocs doboz, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 080806 EX, KL SET 6A4 SFuratok, A oldal: 2 x M16x1.5, Furatok, B oldal: 2 x M16x1.5
Rendelési szám	8000004222
Típus	KLIPPON POK1 M16BCSS EX
GTIN (EAN)	4032248986415
Qty.	1 Darab

KLIPPON POK1 M16BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2.9527 inch
Magasság	55 mm	Magasság (coll)	2.1654 inch
Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3.1496 inch
Nettó tömeg	450 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)	IBExU13ATEX1004 X	Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX)	IECEX IBE 13.0004X
--	-------------------	---	--------------------

Anyagadatok

Felületi minőség	kezeletlen, polírozott	Alapanyag	üvegszál erősítésű poliészter
------------------	------------------------	-----------	-------------------------------

Általános adatok

Védelmi osztály	IP66
-----------------	------

Ház

Alapanyag	üvegszál erősítésű poliészter	Furatok, A oldal	2 x M16x1.5
Furatok, B oldal	2 x M16x1.5		

Standard jellemzők

Változat	ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6	Referencia termék	KLIPPON POK 080806 EX, KL SET 6A4 S
----------	------------------------------	-------------------	---

Besorolások



ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON POK1 M16BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



KLIPPON POK1 M16BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

Szilikon tömítőanyag, -60 °C - +70 °C



Poliamid kábelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az Ex e (fokozott biztonság) és Ex i (belső biztonság) robbanásveszélyes zónákban való használatra. A Weidmüller korlátozások nélküli termékcsaládot kínál, és a szabványoknak való megfelelés mellett a kábelcsavarzat 4/7 joule-os megnövelt ütésállóságával és a korlátozás nélküli, akár -60°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományával tűnik ki. Az aktuális szabvány és az EN 60079-0 irányelv szerint tesztelve, ATEX és IECEx tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M16 EXE 5-8 SI7J G4	Változat
Rendelési szám	2722080000	VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118821314	
Qty.	50 ST	
Típus	VG M16 EXE 6-10 SI7J G4	Változat
Rendelési szám	2722090000	VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118821321	
Qty.	50 ST	

Metrikus



Az A2L típus tömszelencék páncélozott kábel kezelésére alkalmas, lángálló ex d és megnövelt Biztonság ex e robbanás elleni védelem.

Általános rendelési adatok

Típus	A2L/16/M16-WM	Változat
Rendelési szám	1186880000	A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16 x 1.5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4050118074345	
Qty.	24 ST	

KLIPPON POK1 M16BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záródugók, Ex e/i 7 Joule



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	VP M16 EX SI 7J	Változat
Rendelési szám	2066720000	VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, zárt állapotban, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118415438	
Qty.	100 ST	

Sárgaréz záródugók, VP HEX fejegység, Ex e/d



A VP sorozat leállító dugó segítségével az ex berendezésben fel nem használt bejegyzéseket ki lehet tölteni, miközben a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 bemeneti sebesség marad.

Általános rendelési adatok

Típus	VP-HEX M16-EX W	Változat
Rendelési szám	1218940000	VP-HEX (Klippon Ex hatlapfejű záródugó), Záródugók, egyenes, M 16 x 1.5, 16 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4050118075564	
Qty.	24 ST	

Külső menet M16



Az ADAP sorozat adapterek rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítanak az ex berendezésekben a fel nem használt bejegyzések feltöltéséhez, miközben biztosítják a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 beáramlási sebességet.

KLIPPON POK1 M16BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	ADAP M16-M20-W	Változat
Rendelési szám	1262730000	ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, egyenes, M 16 ,M 20, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4050118088618	
Qty.	16 ST	