

FPL 8G1.5/Q8KW/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A decentralizált motorvezérlő gyors és kényelmes csatlakoztatásához használja ki IEC 23570 (DESINA) szabványnak megfelelő HQ csatlakozókkal konfekcionált FieldPower® csatlakozóink előnyeit.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | FieldPower®, Kábel, Műanyag ház, Vezetékek száma: 8, Ölflex Classic 110 8G1.5 vagy hasonló, Keresztmetszet: 1.5 mm ² , 5 m |
| Rendelési szám | 8000005237 |
| Típus | FPL 8G1.5/Q8KW/5 |
| GTIN (EAN) | 4032248997695 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok**Tanúsítványok**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|-----|
| Nettó tömeg | 1 g |
|-------------|-----|

Hőmérsékletek

| | |
|----------------------|-------------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet |
|----------------------|-------------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|----------------------------|----------------------|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
|----------------------------|----------------------|

| | |
|--|----|
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
|--|----|

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
|------------|---|

| | |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c |
|------|--------------------------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003250 | ETIM 9.0 | EC003250 |
| ETIM 10.0 | EC003250 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 | | |

