


**FPL 4G1.5C4/Q8MG/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A decentralizált motorvezérlő gyors és kényelmes csatlakoztatásához használja ki IEC 235 70 (DESINA) szabványnak megfelelő HQ csatlakozókkal konfekcionált FieldPower® csatlakozóink előnyeit.

**Általános rendelési adatok**

Változat	FieldPower®, Kábel, Fém ház, Vezetékek száma: 4, Öflex Servo 709 CY 4G1.5 + 2x(2x0,75), Keresztmetszet: 1.5 mm <sup>2</sup> , 5 m
Rendelési szám	<a href="#">8000005243</a>
Típus	FPL 4G1.5C4/Q8MG/5
GTIN (EAN)	4032248997756
Qty.	1 Darab

**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	1341.12 g
-------------	-----------

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------------

**Termékek környezetvédelmi megfelelése**

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
--------------------------	----------------------

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
------------	---

SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c
------	--------------------------------------

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

