

FPL 4G2.5/P/Q4MG/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A decentralizált motorvezérlő gyors és kényelmes csatlakoztatásához használja ki IEC 23570 (DESINA) szabványnak megfelelő HQ csatlakozókkal konfekcionált FieldPower® csatlakozóink előnyeit.

Általános rendelési adatok

Változat	FieldPower®, Kábel, Fém ház, Vezetékek száma: 4, Öflex Classic 110 4G2.5 vagy hasonló, Keresztmetszet: 2.5 mm ² , 2 m
Rendelési szám	8000005294
Típus	FPL 4G2.5/P/Q4MG/2
GTIN (EAN)	4032248997602
Qty.	1 Darab

FPL 4G2.5/P/Q4MG/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	665 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

Besorolások

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Drawings

