

**FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A decentralizált motorvezérlő gyors és kényelmes csatlakoztatásához használja ki IEC 23570 (DESINA) szabványnak megfelelő HQ csatlakozókkal konfekcionált FieldPower® csatlakozóink előnyeit.

**Általános rendelési adatok**

Változat	FieldPower®, Kábel, Fém ház, Vezetékek száma: 4, Öflex Classic 110 4G2.5 vagy hasonló, PVC, Keresztmetszet: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m, 7.5 m
Rendelési szám	<a href="#">8000005298</a>
Típus	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5
GTIN (EAN)	4032248997640
Qty.	1 Darab

## FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	1849.76 g
-------------	-----------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 80 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

