

FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.

- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltakozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelezőket a tartozékok között találja.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000025773
Típus	FP-BOX GK FOR UREMOTE
GTIN (EAN)	4050118473216
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-06-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	FP ENC BSTS 155 2M

FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	129 mm	Mélység (coll)	5.0787 inch
Magasság	181 mm	Magasság (coll)	7.126 inch
Szélesség	192 mm	Szélesség (coll)	7.559 inch
Nettó tömeg	1066 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Ambient temperature	-20 °C...45 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 °C...45 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	c660d9c9-8248-41bb-a362-af197c6775f9

Általános specifikációk

Szilikon	Nem	Halogén	Nem
Védelmi osztály	IP54	Alapanyag	Polikarbonát
Fedél kiegészítő	Kereszthornyos csavarok, PZ2		

Általános adatok

Alapanyag	Polikarbonát	Halogén	Nem
Szilikon	Nem	Védelmi osztály	IP54
Fedél kiegészítő	Kereszthornyos csavarok, PZ2		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Temperature range dependent on the power loss of the installed modules Example configuration for ambient temperature +45 °C: • PN coupler • 8DI (8x 50 mA) • 4DO (4x 500 mA) The round cable seal RKDG D17 PT6 - 4324010000 is, at the same time, a carrier seal for multiple seal inserts. Cables for IP54 with multiple seal insert 4x4 mm (2443760000) Sensor-actuator cables Ø 4 mm: • M8 cables 3-pole, unshielded, PUR, halogen-free Type: SAIL-M8...-3-...U • M12 cables 3-pole, unshielded, PUR, halogen-free Type: SAIL-M12BG-3-...U Cables for IP54 with multiple seal insert 2 x 6.5 mm (2443800000): • IE cable Ø 6.5 mm Type: IE-C5DD4UG..... • 24 V cable Ø 6.5 mm E.g. Lapp Ölflex Classic 110 3G1.5
------------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

