

**TS35X7.5 ST FPC 20 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

A kép illusztráció

Tartozékok

**Általános rendelési adatok**

Változat	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 165 mm, aljzattal, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
Rendelési szám	<a href="#">8000037558</a>
Típus	TS35X7.5 ST FPC 20 VER
GTIN (EAN)	4050118653229
Qty.	20 Darab

## TS35X7.5 ST FPC 20 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	7.5 mm	Mélység (coll)	0.2953 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	165 mm	Szélesség (coll)	6.4961 inch
Nettó tömeg	60 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet
-------------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információ

Anyagvastagság	1 mm	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Szabványok	DIN EN 60715	Felületi minőség	galvanizált, krómozott
Alapanyag	Acél	Integrált rögzítést	Csavaros

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		