


TS15X5 ST MPC0712 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A kép illusztráció

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Változat	Sín, TS 15, Szélesség: 55 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
Rendelési szám	8000037599
Típus	TS15X5 ST MPC0712 VER
GTIN (EAN)	4050118653113
Qty.	20 Darab

TS15X5 ST MPC0712 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	5.5 mm	Mélység (coll)	0.2165 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	55 mm	Szélesség (coll)	2.1654 inch
Nettó tömeg	11 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információ

Anyagvastagság	1 mm	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Szabványok	DIN EN 60715	Felületi minőség	galvanizált, krómozott
Alapanyag	Acél	Integrált rögzítést	Csavaros

Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		