

TS 35X105_MPC_12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A kép illusztráció

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Változat	Sín, TS 35 x 7,5, TS 35, Szélesség: 164 mm, foglalat nélküli, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
Rendelési szám	8000037603
Típus	TS 35X105_MPC_12
GTIN (EAN)	4050118653151
Qty.	20 Darab

TS 35X105_MPC_12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	7.5 mm	Mélység (coll)	0.2953 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	164 mm	Szélesség (coll)	6.4567 inch
Hossz	105 mm	Hossz, inch	4.1338 inch
Nettó tömeg	1.7 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információ

Anyagvastagság	1 mm	Telepítési útmutató	2 csavar
Szabványok	DIN EN 60715	Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált
Alapanyag	Acél	Integrált rögzítést	Csavaros

Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		