


FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka.
Kábeltömítések, sorkapocssínek, rögzítőelemek és sok
minden más.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Készülékjelölők, Poliamid |
| Rendelési szám | 8000042927 |
| Típus | FP ENC SM 27/27 K W017 |
| GTIN (EAN) | 4050118664157 |
| Qty. | 2 Darab |

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 27 mm | Szélesség (coll) | 1.063 inch |
| Nettó tömeg | 2.48 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|------------------------------|--------------|-------------------|--|
| Tárolási hőmérséklet | | Üzemi hőmérséklet | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Globális

| | | | |
|------------|------------------------|----------------|---|
| Szín | fehér | Terméktípus | Készülékjelölők |
| Típus | FP ENC SM 27/27 K W017 | Rendelési szám | 8000042927 |
| GTIN (EAN) | 4050118664157 | Leíró szöveg | Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche" |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Ragasztóanyag | Kétoldalú ragasztószalag | Nyomtatás típusa | Szimbólum |
| Nyomtatás módja | MC Laser | Változat | Öntapadós |
| Szélesség | 27 mm | UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
| Szín | fehér | Halogén | Nem |
| Alapanyag | Poliamid | Nyomtatás színe | fekete, sárga |
| Jelölők száma kombinációnként | 1 MultiCard = Gerätemarkierer | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40... 100 °C |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Általános specifikációk

| | | | |
|--------------------------|----------|---------|-------|
| Szilikon | Nem | Halogén | Nem |
| Alapanyag | Poliamid | Szín | fehér |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | | |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| Alapanyag | Poliamid | Halogén | Nem |
| Szilikon | Nem | Szín | fehér |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Ragasztóanyag | Kétoldalú ragasztószalag |
| Nyomtatás színe | fekete, sárga | Jelölők száma kombinációnként | 1 |

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| Nyomtatás módja | MC Laser | Nyomtatás típusa | Szimbólum |
| Változat | Öntapadós | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



Tartozékok

Kiegészítő termékek



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ETO SM 27/27 | Változat |
| Rendelési szám | 1805840000 | SwitchMark, Védőkupak, 27 x 27 mm, Áttetsző |
| GTIN (EAN) | 4032248273577 | |
| Qty. | 10 ST | |