


FP ENC SM 27/27 K W017**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka.
Kábeltömítések, sorkapocssínek, rögzítőelemek és sok
minden más.

Általános rendelési adatok

Változat	Készülékjelölők, Poliamid
Rendelési szám	8000042927
Típus	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
Qty.	2 Darab

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1.063 inch
Nettó tömeg	2.48 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Üzemi hőmérséklet	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Globális

Szín	fehér	Terméktípus	Készülékjelölők
Típus	FP ENC SM 27/27 K W017	Rendelési szám	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	Leíró szöveg	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

Általános adatok

Ragasztóanyag	Kétoldalú ragasztószalag	Nyomtatás típusa	Szimbólum
Nyomtatás módja	MC Laser	Változat	Öntapadós
Szélesség	27 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	fehér	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid	Nyomtatás színe	fekete, sárga
Jelölők száma kombinációnként	1 MultiCard = Gerätemarkierer	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Általános specifikációk

Szilikon	Nem	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Általános adatok

Alapanyag	Poliamid	Halogén	Nem
Szilikon	Nem	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Ragasztóanyag	Kétoldalú ragasztószalag
Nyomtatás színe	fekete, sárga	Jelölők száma kombinációnként	1

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Nyomtatás módja	MC Laser	Nyomtatás típusa	Szimbólum
Változat	Öntapadós		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



Tartozékok

Kiegészítő termékek



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ETO SM 27/27	Változat
Rendelési szám	1805840000	SwitchMark, Védőkupak, 27 x 27 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248273577	
Qty.	10 ST	