

## PV 216S0F0C15V003TXPX15PJP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## A kép illusztráció



Generátor összekötődobozok standard portfóliója. Védje és felügyeljen a sztringeket a napelemparkban. A Weidmüller standard PV DC generátor összekötődobozok teljes portfólióját fejlesztette ki napelemparkokhoz. Ezek a termékek az ilyen célokra általánosan használt legtöbb megoldást hatékony és versenyképes módon fedik le. 6-32 bemenet esetén a Generation X a termékek teljes választékát kínálja felügyelt és nem felügyelt generátor összekötődobozokhoz, ami lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy kihasználja a Weidmüller tapasztalatát és minőség iránti elkötelezettségét. Gen X

## Általános rendelési adatok

Változat	Fotovoltaikus egységek, Összeszerelt ház, Összekötő doboz, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem II, Cable gland, fali rögzítés, Leválasztó kapcsoló
Rendelési szám	<a href="#">8000050567</a>
Típus	PV 216S0F0C15V003TXPX15PJP
GTIN (EAN)	8430243407090
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott

## PV 216S0F0C15V003TXPX15PJP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	300 mm	Mélység (coll)	11.811 inch
Magasság	835 mm	Magasság (coll)	32.874 inch
Szélesség	635 mm	Szélesség (coll)	24.9999 inch
Nettó tömeg	30568.2 g		

## Hőmérséklet

Ambient temperature	-20 °C...50 °C
---------------------	----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

## DC kimenetek

DC kimeneti kábel csatlakozás	M12	Csatlakozás típusa, DC kimeneti kábel	Csavaros csatlakozás
DC-kimenetek száma	2	Terhelő áramkörü megszakító segédérintkezővel	Igen

## DC vezetékfelügyelet

Felügyeleti funkció	Nem felügyelt
---------------------	---------------

## DC villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	1500 V	Kapcsolási kapacitás	400 A (DC21B 1500 V)
Földelés	Közvetlenül a VPU-n	Túlfeszültség-védelem, DC oldal	1500 V II. típus távjelző érintkezővel, 1500 V II. típus

## DC-bemenetek

Olvadóbiztosíték-betét	10 x 85 mm	Bemenetek darabszáma	16
DC-bemenetek száma	16	Csatlakozás típusa, DC bemeneti kábel	Csavaros csatlakozás
Csatlakozó DC bemeneti kábel (-)	Csavaros csatlakozás	Biztosítóbetét, szabványok	gPV (EN 60269-6)
Bemenetek száma	16	Csőbemenetek száma	9
Csatlakozó DC bemeneti kábel (+)	Csavaros csatlakozás	Biztosítók pozíciója	pozitív és negatív bemenetek
Biztosíték típusa	10 mm x 85 mm , 15 A		

## Ház

Felszerelés típusa	Falra szerelés, Rögzítőlemez	Védelmi osztály	IP65
--------------------	------------------------------	-----------------	------

## Szabványok és előírások

Szabványok	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
------------	-------------------------------------

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

## PV 216S0F0C15V003TXPX15PJP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfelfejtással, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

## Általános rendelési adatok

Típus	KT 14	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1157820000</a>	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4032248945344	
Qty.	1 ST	

## Szerszámok



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

## Általános rendelési adatok

Típus	MULTI-STRIPAX PV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1190490000</a>	Fotovoltaikus egységek, Dugasoló csatlakozó
GTIN (EAN)	4032248973262	
Qty.	1 ST	

## PV 216S0F0C15V003TXPX15PJP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

### Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 1.0X5.5X125	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9008410000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó	
GTIN (EAN)	4032248056378		
Qty.	1 ST		

### Pótlevezető



### Általános rendelési adatok

Típus	VPU II 0 PV 1500V DC	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1351480000</a>	Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories	
GTIN (EAN)	4050118158632		
Qty.	1 ST		
Típus	VPU PV II 0 1500	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2530630000</a>	Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Spare arrester	
GTIN (EAN)	4050118540840		
Qty.	9 ST		