


## KLIPPON POK 252512 M32 E60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Product image



#### E30, E60 és E90

tűzálló csatlakozódobozok Robusztus csatlakozódoboz a tűzvédelemrendszerek biztonságos tápellátásához, illetve föld alatti, metró, vasúti és közúti alagutak veszélyhelyzetekhez legfeljebb 90 percig, a DIN 4102-04 szabvány szerint. A Klippon® POK és a Klippon® STB sorozat felszerelt házi minden olyan esetben ideálisak, amikor korrózióállóságra, ütésállóságra és magas szintű védelemre van szükség.

#### Jellemzők:

- Az ügyfél kérésére többféle kivitelben kapható
- DIN 4102-04 (E30, E60 és E90) szerint tesztelve és jóváhagyva – A pontos részleteket a „Gyártói nyilatkozat” tartalmazza
- Kiváló minőség a Klippon® márka bevált alaptermékei

#### Általános rendelési adatok

Változat	Klippon POK (polyester empty enclosure), Házak, Magasság: 250 mm, Szélesség: 255 mm, Mélység: 120 mm, Alapanyag: üvegszál erősítésű poliszter, kezeletlen, Világosszürke
Rendelési szám	<a href="#">8000054730</a>
Típus	KLIPPON POK 252512 M32 E60
GTIN (EAN)	4064675360438
Qty.	1 Darab

## KLIPPON POK 252512 M32 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Mélység	120 mm	Mélység (coll)	4.7244 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9.8425 inch
Legalacsonyabb változat magassága	120 mm	Szélesség	255 mm
Szélesség (coll)	10.0394 inch	Rögzítési méret - magasság	200 mm
Rögzítési méret - szélesség	235 mm	Nettó tömeg	4407.99 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
-------------------	----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

## vízszintes összeállítás

SAKK 10	8	Biztosítéktartó elérhető	Nem
---------	---	--------------------------	-----

## Anyagadatok

Felületi minőség	kezeletlen	Alapanyag	üvegszál erősítésű poliészter
------------------	------------	-----------	-------------------------------

## Általános adatok

Szín	Világosszürke	Védelmi osztály	IP66
Színskála (hasonló)	RAL 7035		

## Ház

Alapanyag	üvegszál erősítésű poliészter	Furatok, A oldal	2 x M32
Furatok, B oldal	1 x M32		

## Standard jellemzők

Referencia termék	<a href="#">KLIPPON POK 252512</a> , <a href="#">TS 32X15 2M/ST/ZN</a> , <a href="#">SAKK 10, QL 2 SAKK 10</a> , <a href="#">KISC M3X20.5/10 EK4</a> , <a href="#">AP SAKK4/10 KER/WS</a> , <a href="#">MEW 1/32, WS 8/8 MM</a> , <a href="#">WS, VG M32-K67, GWDR</a> , <a href="#">M32-NP, SKMU M32 - K</a> , <a href="#">GR</a>
-------------------	--

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A DIN 4102-12 szerinti E60-as tűzvédelmi osztály az adott konfigurációktól / felszerelésektől függ (a részletekért lásd a „Gyártói nyilatkozat” című részt a „Letöltésekben”)
------------------	---

**KLIPPON POK 252512 M32 E60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok**

A készülékház a funkcionális integritáshoz használatos, és elosztódobozként szolgál a 4 potenciális kábelekekhez.

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

**KLIPPON POK 252512 M32 E60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**A kép illusztráció**

