

KLIPPON STB 4 MS M32 E90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Product image****E30, E60 és E90**

tűzálló csatlakozódobozok Robusztus csatlakozódoboz a tűzvérendszerek biztonságos tápellátásához, illetve föld alatti, metró, vasúti és közúti alagutak vészvilágításához legfeljebb 90 percig, a DIN 4102-04 szabvány szerint. A Klippon® POK és a Klippon® STB sorozat felszerelt házai minden olyan esetben ideálisak, amikor korrózióállóságra, ütésállóságra és magas szintű védelemre van szükség.

Jellemzők:

- Az ügyfél kérésére többféle kivitelben kapható
- DIN 4102-04 (E30, E60 és E90) szerint tesztelve és jóváhagyva – A pontos részleteket a „Gyártói nyilatkozat” tartalmazza
- Kiváló minőség a Klippon® márka bevált alaptermékei

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon STB (Small Terminal Box), Házak, Magasság: 250 mm, Szélesség: 250 mm, Mélység: 120 mm, Alapanyag: Lemezacél, Porszórt, Kavicsszürke
Rendelési szám	8000054772
Típus	KLIPPON STB 4 MS M32 E90
GTIN (EAN)	4064675362371
Qty.	1 Darab

KLIPPON STB 4 MS M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	120 mm	Mélység (coll)	4.7244 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9.8425 inch
Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	4305.2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

-20 °C...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

függőleges összeállítás

SAKK 10

10

Biztosítéktartó elérhető

Nem

Anyagadatok

Felületi minőség

Porszórt

Alapanyag

Lemezacél

Általános adatok

Szín	Kavicsszürke	Védelmi osztály	IP66
Színskála (hasonló)	RAL 7032		

Ház

Alapanyag	Lemezacél	Furatok, C oldal	1 x M32
Furatok, D oldal	2 x M32		

Standard jellemzők

Referencia termék

[KLIPPON STB 4 MS HT,](#)
[TS 32X15 2M/ST/ZN,](#)
[SAKK 10, QL 2 SAKK10,](#)
[KISC M3X20.5/10 EK4,](#)
[AP SAKK4/10 KER/WS,](#)
[MEW 1/32, WS 8/8 MM](#)
[WS, VG M32-K67, GWDR](#)
[M32-NP, SKMU M32 - K](#)
[GR](#)

Fontos megjegyzés

Termékinformáció

A DIN 4102-12 szerinti E90-es tűzvédelmi osztály az adott konfigurációktól / felszerelésektől függ (a részletekért lásd a „Gyártói nyilatkozat” című részt a „Letöltésekben”)
 A készülékház a funkcionális integritáshoz használatos, és elosztódobozként szolgál az 5 potenciális kábelekhez.

KLIPPON STB 4 MS M32 E90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Besorolások**

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON STB 4 MS M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**A kép illusztráció**