

**PV 40601S2V1C0A1ES****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az Ön legjobb választási lehetősége AC védelemhez.

A Weidmüller az ügyfelek visszatérő igényei alapján fejlesztette ki az AC generátor összekötődobozok e standard konfigurációját, ami különböző sztring váltóirányítókkal képes működni.

A verziótól függően a generátor összekötődobozok biztosítékokat és túlfeszültség-védelmet tartalmazhatnak.

Ezek a generátor összekötődobozok kifejezetten a világ legnagyobb sztringváltóirányító-gyártói számára lettek megtervezve.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	8000069105
Típus	<a href="#">PV 40601S2V1C0A1ES</a>
GTIN (EAN)	8430243422703
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	350 mm	Mélység (coll)	13.7795 inch
Magasság	852 mm	Magasság (coll)	33.5432 inch
Szélesség	1056 mm	Szélesség (coll)	41.5747 inch
Nettó tömeg	40033.03 g		

## Hőmérséklet

Ambient temperature	-20 °C to +45 °C
---------------------	------------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## IEC / EN névleges adatok

Feszültség típusa	AC	A következőkhöz:	Photovoltaics
-------------------	----	------------------	---------------

## Általános adatok

Védelmi osztály	IP65
-----------------	------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

