

TS35X15 ST K41**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A kép illusztráció

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 105 mm, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
Rendelési szám	8000073091
Típus	TS35X15 ST K41
GTIN (EAN)	4064675337027
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0.5906 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	105 mm	Szélesség (coll)	4.1338 inch
Nettó tömeg	72.5 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	1.5 mm	Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált
Alapanyag	Acél		

Általános információ

Anyagvastagság	1.5 mm	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Szabványok	DIN EN 60715	Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált
Alapanyag	Acél		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		