

**TS35X15 ST K52****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

A kép illusztráció

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 140 mm, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Rendelési szám | <a href="#">8000073095</a>  |
| Típus          | TS35X15 ST K52  |
| GTIN (EAN)     | 4064675337065   |
| Qty.           | 20 Darab  |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 15 mm  | Mélység (coll)   | 0.5906 inch |
| Magasság    | 35 mm  | Magasság (coll)  | 1.378 inch  |
| Szélesség   | 140 mm | Szélesség (coll) | 5.5118 inch |
| Nettó tömeg | 97.1 g |                  |             |

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Tartozékok általános információi

|                |        |                  |                                   |
|----------------|--------|------------------|-----------------------------------|
| Anyagvastagság | 1.5 mm | Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Alapanyag      | Acél   |                  |                                   |

## Általános információ

|                |              |                     |                                   |
|----------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| Anyagvastagság | 1.5 mm       | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés                |
| Szabványok     | DIN EN 60715 | Felületi minőség    | galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Alapanyag      | Acél         |                     |                                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |