

TS35X15 ST KTB6245 HOR-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A kép illusztráció

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Sorkapocssínek

A tartósínek két méretben kaphatók a DIN-sínek alkatrészeinek házban való rögzítéséhez (pl. elektronika, csatlakozók).

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 375 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Rendelési szám | 8000073126 |
| Típus | TS35X15 ST KTB6245 HOR-C |
| GTIN (EAN) | 4064675340812 |
| Qty. | 20 Darab |

TS35X15 ST KTB6245 HOR-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|--------------|
| Mélység | 15 mm | Mélység (coll) | 0.5906 inch |
| Magasság | 35 mm | Magasság (coll) | 1.378 inch |
| Szélesség | 375 mm | Szélesség (coll) | 14.7637 inch |
| Nettó tömeg | 258 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Tartozékok általános információi

| | | | |
|----------------|--------|------------------|-----------------------------------|
| Anyagvastagság | 1.5 mm | Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Alapanyag | Acél | | |

Általános információ

| | | | |
|----------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| Anyagvastagság | 1.5 mm | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Szabványok | DIN EN 60715 | Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Alapanyag | Acél | Integrált rögzítést | Csavaros |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS35X15 ST KTB6245 HOR-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | GFSC M5X10 TX20 SET | Változat |
| Rendelési szám | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | |
| Qty. | 1 ST | |