

KEB MOPL 4040 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

A kép illusztráció



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőlemez, Magasság: 340 mm, Szélesség: 340 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst |
| Rendelési szám | 8000074319 |
| Típus | KEB MOPL 4040 S2N H |
| GTIN (EAN) | 406467542528 1 |
| Qty. | 1 Darab |

KEB MOPL 4040 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|--------------|
| Mélység | 1.5 mm | Mélység (coll) | 0.0591 inch |
| Magasság | 340 mm | Magasság (coll) | 13.3858 inch |
| Szélesség | 340 mm | Szélesség (coll) | 13.3858 inch |
| Nettó tömeg | 1345 g | | |

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános információ

| | | | |
|----------------|------------------------|------------------|------------|
| Anyagvastagság | 1.5 mm | Felületi minőség | kezeletlen |
| Alapanyag | Nemesacél 1.4301 (304) | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

KEB MOPL 4040 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

