


**RS VERT SUPPLY BLL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Energia DIN sínes elosztó

Többszörös energiaelosztó a mérőszekrényben a TS 35 szerelősínhez

- 2-tűs, színcódolt
- 230 V, IP 30
- Biztosítékvédő modulok, 25 kA

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	8000074943
Típus	<a href="#">RS VERT SUPPLY BLL</a>
GTIN (EAN)	8430243431811
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	80.2 mm	Magasság (coll)	3.1575 inch
Szélesség	17.9 mm	Szélesség (coll)	0.7047 inch
Nettó tömeg	18 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40...70 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0... 85% (páraleszapódás nélkül)		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Csatlakozási adatok

Elosztó NYÁK-csatlakozók	BLL 5.08/03/180 (nincs központosító tűske)	Dugaszoló csatlakozók tápellátása	SL 5.08HC/03/180B (nincs központosító tűske)
--------------------------	--	-----------------------------------	--

## Névleges adatok

Védelmi osztály	IP30	Üzemi feszültség	230 V
Maximális áram elosztó csatlakozásonként	9.5 A	Összes üzemi áram	19 A

## Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

Névleges szigetelési feszültség	250 V AC	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Lökőfeszültség-próba (1,2/50 µs)	6 kV

## Csatlakozó mező

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

## Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**RS VERT SUPPLY BLL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Rajzok**

www.weidmueller.com

