


**Y-INTERFACE BLL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dugaszolható energiaelosztók

Dugaszolható kettős csatlakozó teljesítményelosztáshoz  
és készülékek ellátásához

- 2-tűs, színcódolt
- 230 V, IP 30

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	8000075197
Típus	<a href="#">Y-INTERFACE BLL</a>
GTIN (EAN)	8430243428422
Qty.	16 Darab

## Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	16.4 mm	Mélység (coll)	0.6457 inch
Magasság	38.4 mm	Magasság (coll)	1.5118 inch
Szélesség	15.2 mm	Szélesség (coll)	0.5984 inch
Nettó tömeg	7.4 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40...70 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0... 85% (páralecsapódás nélkül)		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Csatlakozási adatok

Elosztó NYÁK-csatlakozók	LSF-SMT 5.08/03/180 (nincs központosító tűske)	Dugaszoló csatlakozók tápellátása	BLL 5.08/03/90 (nincs központosító tűske)
--------------------------	---	-----------------------------------	---

## Névleges adatok

Védelmi osztály	IP30	Üzemi feszültség	230 V
Maximális áram elosztó csatlakozásonként	6 A	Összes üzemi áram	12 A

## Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

Névleges szigetelési feszültség	250 V AC	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Lökőfeszültség-próba (1,2/50 µs)	6 kV

## Csatlakozó mező

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG	AWG 28	Csatlakozás típusa	PUSH IN
Csupaszolási hossz	10 mm	Rögzítési tartomány, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, min.	0.13 mm <sup>2</sup>	Max. vezeték keresztmetszet, AWG	AWG 14

## Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**Y-INTERFACE BLL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

