


Y-INTERFACE SL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dugaszolható energiaelosztók

Dugaszolható kettős csatlakozó teljesítményelosztáshoz
és készülékek ellátásához

- 2-tűs, színcódolt
- 230 V, IP 30

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000075198
Típus	Y-INTERFACE SL
GTIN (EAN)	8430243428439
Qty.	16 Darab

Y-INTERFACE SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	16.4 mm	Mélység (coll)	0.6457 inch
Magasság	29.8 mm	Magasság (coll)	1.1732 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0.6693 inch
Nettó tömeg	6 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40...70 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0... 85% (páraleszapódás nélkül)		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok

Elosztó NYÁK-csatlakozók	LSF-SMT 5.08/03/180 (nincs központosító tűske)	Dugaszoló csatlakozók tápellátása	SL 5.08HC/03/90B (nincs központosító tűske)
--------------------------	---	-----------------------------------	---

Névleges adatok

Védelmi osztály	IP30	Üzemi feszültség	230 V
Maximális áram elosztó csatlakozásonként	6 A	Összes üzemi áram	12 A

Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

Névleges szigetelési feszültség	250 V AC	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Lökőfeszültség-próba (1,2/50 µs)	6 kV

Csatlakozó mező

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG	AWG 28	Csatlakozás típusa	PUSH IN
Csupaszolási hossz	10 mm	Rögítési tartomány, max.	1.5 mm ²
Rögítési tartomány, min.	0.13 mm ²	Max. vezeték keresztmetszet, AWG	AWG 14

Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Y-INTERFACE SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

