


RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

**Energia DIN sínes elosztó**

Többszörös energiaelosztó a mérőszekrényben a TS 35 szerelősínhez

- 2-tűs, színkódolt
- 230 V, IP 30
- Biztosítékvédő modulok, 25 kA

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000076874
Típus	RS VERT SUPPLY LMF
GTIN (EAN)	4099986226586
Qty.	10 Darab

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	29 mm	Mélység (coll)	1.1417 inch
Magasság	80.2 mm	Magasság (coll)	3.1575 inch
Szélesség	17.9 mm	Szélesség (coll)	0.7047 inch
Nettó tömeg	22.7 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40...70 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0... 85% (páralesapódás nélkül)		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok

Elosztó NYÁK-csatlakozók	LMF 5.08/03/180 (nincs központozó tűske)	Dugaszoló csatlakozók tápellátása	SL 5.08HC/03/180B (nincs központozó tűske)
--------------------------	--	-----------------------------------	--

Névleges adatok

Védelmi osztály	IP30	Üzemi feszültség	230 V
Maximális áram elosztó csatlakozásonként	9.5 A	Összes üzemi áram	19 A

Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

Névleges szigetelési feszültség	250 V AC	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Lökőfeszültség-próba (1,2/50 µs)	6 kV

Csatlakozó mező

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG	AWG 24	Csatlakozás típusa	PUSH IN
Csupaszolási hossz	10 mm	Rögzítési tartomány, max.	2.5 mm ²
Rögzítési tartomány, min.	0.12 mm ²	Max. vezeték keresztmetszet, AWG	AWG 12

Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

