


MSTTAB2019ORANGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A műszerátalakítók vezetékvezetésére szolgáló, előre összeszerelt készletünkkel időt és tárolási költségeket takaríthat meg. Különböző alkalmazási beállításokat kínálunk, amelyek magukban foglalják az összes szükséges tartozékot, valamint a címkézést egyetlen, teljes körű csomagban.

Általános rendelési adatok

Változat	Mérő-bontó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, bézs, 6 mm ² , 30 A, Csatlakozások száma: 40, Szintek száma: 1
Rendelési szám	8000080735
Típus	MSTTAB2019ORANGE
GTIN (EAN)	4064675417316
Qty.	1 Darab

MSTTAB2019ORANGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	79 mm	Mélység (coll)	3.1102 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3.937 inch
Szélesség	203 mm	Szélesség (coll)	7.9921 inch
Nettó tömeg	696 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szigetelőanyag	Wemid
Szín	bézs	A működési elemek színe	Egyéb
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges	Nem	Potenciálok száma	20
Szintek száma	1	Rögzítési pontok száma szintenként	40
Potenciálok száma szintenként	20	PE-csatlakozás	Igen
Tartósín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Igen	PEN funkció	Nem

Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala	zárt	Felpattintható	Igen
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	TS 35

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	6 mm ²	Névleges AC feszültség	500 V
Névleges DC feszültség	500 V	Névleges áram	30 A
Szabványok	IEC 60947-7-1 (-7-2)	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozási irány	oldalt	Meghúzási nyomaték, max.	1.6 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	0.8 Nm	Csupaszolási hossz	12 mm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozások száma	40
Biztosítócsavar	M 3.5	Kés mérete	0.8 x 4,0 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és	6 mm ²	Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag	0.5 mm ²

MSTTAB2019ORANGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

műanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozás, max.Vezeték csatlakozási keresztmetszet, 6 mm²
finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozás, max.Vezeték csatlakozási keresztmetszet, 10 mm²
finomsodratú, max.Vezeték csatlakozási keresztmetszet, 6 mm²
többeres, névleges csatlakozás, max.Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, 10 mm²
tömör ér, max. névleges csatlakozásFinomsodratú, max. (névleges 10 mm²
csatlakozás)gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozás, min.Vezeték csatlakozás keresztmetszet, 0.5 mm²
finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozás, min.Vezeték csatlakozási keresztmetszet, 0.5 mm²
finomsodratú, min.Vezeték csatlakozási keresztmetszet, 0.5 mm²
többeres, névleges csatlakozás, min.Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, 0.5 mm²
tömör ér, min. névleges csatlakozásFinomsodratú, min. (névleges 0.5 mm²
csatlakozás)

Általános

Pólusszám

20

Szabványok

IEC 60947-7-1 (-7-2)

Tartósín

TS 35

Besorolások

ETIM 8.0

EC000902

ETIM 9.0

EC000902

ETIM 10.0

EC000902

ECLASS 14.0

27-25-01-09

ECLASS 15.0

27-25-01-09

MSTTAB2019ORANGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

