

PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek
Rendelési szám	8000086576
Típus	PV SUN COVER 30/19/18
GTIN (EAN)	4064675845164
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	291 mm	Mélység (coll)	11.4567 inch
Magasság	351 mm	Magasság (coll)	13.8189 inch
Szélesség	269 mm	Szélesség (coll)	10.5905 inch
Nettó tömeg	3060 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag

Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)
-----------	------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		



PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DC generátor összekötő dobozok biztosítók nélkül



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az CLC/TS 5 1643-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

Általános rendelési adatok

Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	2791930000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland
GTIN (EAN)	4064675072973	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	2791920000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675072966	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	2866300000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675603986	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	2791950000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Cable gland
GTIN (EAN)	4064675072997	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	2791940000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675072980	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	2866310000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675603993	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M1I3S0FXV1O0TXXPX10	Változat
Rendelési szám	2683140000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Leválasztó kapcsoló, Cable gland
GTIN (EAN)	4050118699920	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M1I3S0FXV1O1TXXPX10	Változat
Rendelési szám	2683200000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Leválasztó kapcsoló, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4050118700190	
Qty.	1 ST	

PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	PVN1M1I3S0FXV2O0TXX10	Változat
Rendelési szám	2683340000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Leválasztó kapcsoló, Cable gland
GTIN (EAN)	4050118700114	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M1I3S0FXV2O1TXX10	Változat
Rendelési szám	2683400000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Leválasztó kapcsoló, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700121	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M1I3SFXV1O0TXX10	Változat
Rendelési szám	2683110000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland
GTIN (EAN)	4050118699722	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M1I3SFXV1O1TXX10	Változat
Rendelési szám	2683170000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700077	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M1I3SFXV2O0TXX10	Változat
Rendelési szám	2683310000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Cable gland
GTIN (EAN)	4050118700039	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M1I3SFXV2O1TXX10	Változat
Rendelési szám	2683370000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700022	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	2866320000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland
GTIN (EAN)	4064675604006	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	2866360000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675604044	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Változat
Rendelési szám	2866340000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675604020	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	2866330000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Cable gland
GTIN (EAN)	4064675604013	
Qty.	1 ST	

PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	2866370000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675604051	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Változat
Rendelési szám	2866350000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675604037	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M2I4SFXV1O0TXPX10	Változat
Rendelési szám	2737590000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland
GTIN (EAN)	4032248395569	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M2I4SFXV1O1TXPX10	Változat
Rendelési szám	2737580000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118824865	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M2I4SFXV2O0TXPX10	Változat
Rendelési szám	2791870000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Cable gland
GTIN (EAN)	4064675072911	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M2I4SFXV2O1TXPX10	Változat
Rendelési szám	2791860000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675072904	
Qty.	1 ST	