

**PV SUN COVER 56/30/21**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek
Rendelési szám	<a href="#">8000087025</a>
Típus	PV SUN COVER 56/30/21
GTIN (EAN)	4064675845188
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	326 mm	Mélység (coll)	12.8346 inch
Magasság	341 mm	Magasság (coll)	13.4252 inch
Szélesség	629 mm	Szélesség (coll)	24.7637 inch
Nettó tömeg	5200 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése


RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag

Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)
-----------	------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		



## PV SUN COVER 56/30/21

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### DC generátor összekötő dobozok biztosítókkal



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az CLC/TS 5 1643-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

### Általános rendelési adatok

Típus	PVN1M116S0F3V000TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737550000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 6 bemenet / 6 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem II, Leválasztó kapcsoló, Cable gland
GTIN (EAN)	4050118824858	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M116S0F3V001TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737500000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 6 bemenet / 6 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem II, Leválasztó kapcsoló, WM4C
GTIN (EAN)	4050118824834	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 6IF 7O 1MPP SW S...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737530000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 bemenet / 6 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem I/II, Leválasztó kapcsoló, Cable gland
GTIN (EAN)	4032248395552	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 6IF 7O 1MPP SW S...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737480000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 bemenet / 6 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem I/II, Leválasztó kapcsoló, WM4C
GTIN (EAN)	4032248395538	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M116SXF3V000TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737540000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 6 bemenet / 6 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem II, Cable gland
GTIN (EAN)	4050118824841	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M116SXF3V001TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737490000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 6 bemenet / 6 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118824827	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737520000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 bemenet / 6 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem I/II, Cable gland
GTIN (EAN)	4050118004595	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737440000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 bemenet / 6 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4032248395545	
Qty.	1 ST	

## PV SUN COVER 56/30/21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	PVN DC 3IF 3O 2MPP SW S...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683060000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem I/II, Leválasztó kapcsoló, Cable gland
GTIN (EAN)	4050118699883	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 3IF 3O 2MPP SW S...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683100000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem I/II, Leválasztó kapcsoló, WM4C
GTIN (EAN)	4050118699951	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M2I6S0F3V2O0TXXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683260000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem II, Leválasztó kapcsoló, Cable gland
GTIN (EAN)	4050118699968	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M2I6S0F3V2O1TXXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683300000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem II, Leválasztó kapcsoló, WM4C
GTIN (EAN)	4050118699999	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683040000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem I/II, Cable gland
GTIN (EAN)	4050118699715	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683080000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118699913	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M2I6SXF3V2O0TXXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683240000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem II, Cable gland
GTIN (EAN)	4050118700091	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M2I6SXF3V2O1TXXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683280000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültségvédelem II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700169	
Qty.	1 ST	

## DC generátor összekötő dobozok biztosítók nélkül



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az CLC/TS 51643-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

## Tartozékok

www.weidmueller.com

## Általános rendelési adatok

Típus	PVN1M3I9S0FXV100TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683160000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II,
GTIN (EAN)	4050118700206	Leválasztó kapcsoló, Cable gland
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M3I9S0FXV101TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683220000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II,
GTIN (EAN)	4050118700084	Leválasztó kapcsoló, WM4C
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M3I9S0FXV200TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683360000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 3 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Leválasztó
GTIN (EAN)	4050118700107	kapcsoló, Cable gland
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M3I9S0FXV201TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683420000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Leválasztó
GTIN (EAN)	4050118699944	kapcsoló, WM4C
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M3I9S0FXV100TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683130000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable
GTIN (EAN)	4050118699876	gland
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M3I9S0FXV101TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683190000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700220	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M3I9S0FXV200TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683330000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Cable
GTIN (EAN)	4050118700152	gland
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M3I9S0FXV201TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683390000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 3 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700138	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M6I12S0FXV200TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2791910000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 6 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Cable
GTIN (EAN)	4064675072959	gland
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M6I12S0FXV201TXPX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2791900000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 6 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675072942	
Qty.	1 ST	

**PV SUN COVER 56/30/21****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tartozékok**

Típus	PVN1M6I4SFXV100TXX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737630000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland
GTIN (EAN)	4050118824902	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN1M6I4SFXV101TXX10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737620000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118824896	
Qty.	1 ST	