

KEBIHS403020S2NO AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az új Klippon® Ebi házsorozatot kifejezetten ipari környezethez tervezték. Megbízhatóan teljesíti a nagy kihívást jelentő környezetek által támasztott elvárásokat, és vonzó teljesítmény jellemzi. A költséghatékony rozsdamentes acél házak rendkívül gazdaságos kalkulációt tesznek lehetővé, és a meghatározott költségkerettel rendelkező projektek számára is megfelelő. Az ipari alkalmazásokhoz készült Klippon® EBi mellett rendelkezésre áll még a Klippon® EBx a veszélyes területre. Az cULus tanúsítvánnyal rendelkező házak kérésre elérhetőek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Klippon EBi HS (Essential Box ipari - pántos csavarok), Házak, Magasság: 400 mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 200 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst |
| Rendelési szám | 8000090345 |
| Típus | KEBIHS403020S2NO AL |
| GTIN (EAN) | 406467585549 1 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-----------|------------------|-------------|
| Mélység | 200 mm | Mélység (coll) | 7.874 inch |
| Magasság | 400 mm | Magasság (coll) | 15.748 inch |
| Szélesség | 300 mm | Szélesség (coll) | 11.811 inch |
| Nettó tömeg | 6917.68 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...85 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Tanúsítványszámok - tokozat

| | |
|---|------------------------------|
| Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD) | DE PS2650 220428 001ISS01 |
|---|------------------------------|

Tömszelencék, bal

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 96 | M16 | 65 |
| M32 | 21 | M25 | 24 |
| M20 | 40 | M40 | 10 |

Tömszelencék, felső/alsó

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 21 | M12 | 55 |
| M40 | 6 | M32 | 8 |
| M25 | 18 | M16 | 36 |

Tömszelencék, jobb

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 24 | M16 | 65 |
| M40 | 10 | M32 | 21 |
| M20 | 40 | M12 | 96 |

függőleges összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x30 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x24 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x59 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x18 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x49 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x37 |

vízszintes összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x19 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x39 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x11 |

KEBIHS403020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|---------------|------|---------------|------|
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x32 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x24 |
|---------------|------|---------------|------|

Általános információ

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|
| Burkolat anyagvastagsága | 1.5 mm | Ház anyagvastagsága | 1.5 mm |
| Szilikon | Nem | Üzemi hőmérséklet, max. | 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C | Fedél kiegészítő | M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10mm kulcstávolsággal + zsanér |
| Felületi minőség | kezeletlen | Ütésállóság | 10 J standard változat |
| Védelmi osztály | IP66 | Alapanyag | Nemesacél 1.4301 (304) |
| Tömítés anyaga | Kloroprén | Ház kiegészítő | Felszerelés a ház hátfalán keresztül |
| Megjegyzés: védettségi osztály | Az IP védelem csak akkor biztosított, ha felszerelik a falra a mellékelt tömítés alátétekkel. | Aljzatperem | Nem |

Besorolások


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |

KEBIHS403020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



KEBIHS403020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KEB MOPL 3030 S2N H | Változat |
| Rendelési szám | 8000074316 | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőlemez, Magasság: 240 mm, Szélesség: 240 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4064675425267 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | KEB MOPL 3030 MSZN | Változat |
| Rendelési szám | 8000074171 | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőlemez, Magasság: 240 mm, Szélesség: 240 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4064675425168 | |
| Qty. | 1 ST | |

Rögzítőlábak



A kiegészítésként elérhető rögzítőláb mellett a házak kívülről is beszerelhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KEB MOFT SMALL S4 SET | Változat |
| Rendelési szám | 2660200318 | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőláb, Magasság: 38 mm, Szélesség: 55 mm, Mélység: 10.5 mm, Alapanyag: Acél, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4064675275695 | |
| Qty. | 1 ST | |

KEBIHS403020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Dokumentumtartók

Dokumentumtartók a dokumentumok megfelelő tárolásához a házban belül.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | DOHA KEB A6 S4B R | Változat |
| Rendelési szám | 8000075807 | Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 95 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4064675425359 | |
| Qty. | 1 ST | |

Távtartó

Három hosszúságban elérhető rozsdamentes acél távtartók, amelyekkel növelhető a szerelősínek vagy a DIN sínek és a ház hátsó fala között.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SP M6 15 MSZN | Változat |
| Rendelési szám | 3896100000 | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 15 mm, Alapanyag: Acél, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | |
| Qty. | 2 ST | |
| Típus | SP M6 20 MSZN | Változat |
| Rendelési szám | 3896200000 | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: Acél, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | |
| Qty. | 2 ST | |
| Típus | SP M6 30 MSZN | Változat |
| Rendelési szám | 3896300000 | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 30 mm, Alapanyag: Acél, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | |
| Qty. | 2 ST | |

KEBIHS403020S2NO AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típuscímketartó



Különféle kialakítású tartók állnak rendelkezésre a címkékhez – valamint szükség szerint a további névtáblákhoz – a követelményeknek megfelelő láthatóságért.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TPSDHA KEB 100X25 S4B R | Változat |
| Rendelési szám | 8000075818 | Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 25 mm, Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Szálcsiszolt, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4064675425632 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | TPSDHA KEB 130X50 S4B R | Változat |
| Rendelési szám | 8000075816 | Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 50 mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Szálcsiszolt, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4064675425366 | |
| Qty. | 1 ST | |

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | GFSC M5X10 TX20 SET | Változat |
| Rendelési szám | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | |
| Qty. | 1 ST | |

KEBIHS403020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg. A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | LKSC M6X8 A2 TX30 | Változat |
| Rendelési szám | 2704960000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőkészlet, Magasság: 11.3 mm, Szélesség: 13.6 mm, Mélység: 13.6 mm, Alapanyag: Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118753196 | |
| Qty. | 500 ST | |

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SDIS SLIM 1.2X6.5X150 | Változat |
| Rendelési szám | 2749640000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 6.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés vastagsága (A): 1.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896381 | |
| Qty. | 1 ST | |