

KEBIQL404020S2N1 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az új Klippon® Ebi házsorozatot kifejezetten ipari környezethez tervezték. Megbízhatóan teljesíti a nagy kihívást jelentő környezetek által támasztott elvárásokat, és vonzó teljesítmény jellemzi. A költséghatékony rozsdamentes acél házak rendkívül gazdaságos kalkulációt tesznek lehetővé, és a meghatározott költségkerettel rendelkező projektek számára is megfelelő. Az ipari alkalmazásokhoz készült Klippon® EBi mellett rendelkezésre áll még a Klippon® EBx a veszélyes területre. Az cULus tanúsítvánnyal rendelkező házak kérésre elérhetőek.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Házak, Magasság: 400 mm, Szélesség: 400 mm, Mélység: 200 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst
Rendelési szám	8000090366
Típus	KEBIQL404020S2N1 AL
GTIN (EAN)	4064675855798
Qty.	1 Darab

KEBIQL404020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	200 mm	Mélység (coll)	7.874 inch
Magasság	400 mm	Magasság (coll)	15.748 inch
Szélesség	400 mm	Szélesség (coll)	15.748 inch
Nettó tömeg	9479.48 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...85 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD) DE PS2650 220428
001ISS01

Tömszelencék, bal

M63	3	M12	96
M50	4	M16	65
M32	21	M25	24
M20	40	M40	10

Tömszelencék, felső/alsó

M20	30	M12	80
M63	3	M40	10
M32	12	M25	24
M50	4	M16	48

Tömszelencék, jobb

M25	24	M63	3
M16	65	M40	10
M50	4	M32	21
M20	40	M12	96

függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	2x30	WDU 16 / ZDU 16	2x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x59	WDU 35 / ZDU 35	1x18
WDU 4 / ZDU 4	3x49	WDU 6 / ZDU 6	2x37

KEBIQL404020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	2x30	WDU 16 / ZDU 16	2x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x59	WDU 35 / ZDU 35	1x18
WDU 4 / ZDU 4	3x49	WDU 6 / ZDU 6	2x37

Általános információ

Burkolat anyagvastagsága	1.5 mm	Peremes aljzat anyagvastagsága	3 mm
Ház anyagvastagsága	1.5 mm	Szilikon	Nem
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Fedél kiegészítő	Negyedfordulatos kötőelem kétbites betéttel	Felületi minőség	kezeletlen
Ütésállóság	10 J standard változat	Védelmi osztály	IP66
Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)	Tömítés anyaga	Kloroprén
Ház kiegészítő	Felszerelés a ház hátfalán keresztül	Megjegyzés: védettségi osztály	Az IP védelem csak akkor biztosított, ha felszerelik a falra a mellékelt tömítés alátéttekkel.
Tömszelence lemezek	Alsó	Aljzatperem	Igen

Besorolások


ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KEBIQL404020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



KEBIQL404020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

Típus	KEB MOPL 4040 MSZN	Változat
Rendelési szám	8000074173	Klippon EB (Essential Box), Rögzítőlemez, Magasság: 340 mm, Szélesség: 340 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425182	
Qty.	1 ST	
Típus	KEB MOPL 4040 S2N H	Változat
Rendelési szám	8000074319	Klippon EB (Essential Box), Rögzítőlemez, Magasság: 340 mm, Szélesség: 340 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425281	
Qty.	1 ST	

Dokumentumtartók



Dokumentumtartók a dokumentumok megfelelő tárolásához a házon belül.

Általános rendelési adatok

Típus	DOHA KEB A4 S4B R	Változat
Rendelési szám	8000075809	Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 175 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425656	
Qty.	1 ST	
Típus	DOHA KEB A5 S4B R	Változat
Rendelési szám	8000075808	Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 125 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425649	
Qty.	1 ST	
Típus	DOHA KEB A6 S4B R	Változat
Rendelési szám	8000075807	Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 95 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425359	
Qty.	1 ST	

KEBIQL404020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlábak



A kiegészítésként elérhető rögzítőláb mellett a házak kívülről is beszerelhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	KEB MOFT SMALL S4 SET	Változat
Rendelési szám	2660200318	Klippon EB (Essential Box), Rögzítőláb, Magasság: 38 mm, Szélesség: 55 mm, Mélység: 10.5 mm, Alapanyag: Acél, kezeletlen, ezüst
GTIN (EAN)	4064675275695	
Qty.	1 ST	

Távtartó



Három hosszúságban elérhető rozsdamentes acél távtartók, amelyekkel növelhető a szerelősínek vagy a DIN sínek és a ház hátsó fala között.

Általános rendelési adatok

Típus	SP M6 15 MSZN	Változat
Rendelési szám	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 15 mm, Alapanyag: Acél, ezüst
GTIN (EAN)	4008190857851	
Qty.	2 ST	
Típus	SP M6 20 MSZN	Változat
Rendelési szám	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: Acél, ezüst
GTIN (EAN)	4008190850234	
Qty.	2 ST	
Típus	SP M6 30 MSZN	Változat
Rendelési szám	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 30 mm, Alapanyag: Acél, ezüst
GTIN (EAN)	4008190850241	
Qty.	2 ST	

KEBIQL404020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típuscímketartó



Különbféle kialakítású tartók állnak rendelkezésre a címkékhez – valamint szükség szerint a további névtáblákhoz – a követelményeknek megfelelő láthatóságért.

Általános rendelési adatok

Típus	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	Változat
Rendelési szám	8000075818	Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 25 mm, Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Szálcsiszolt, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425632	
Qty.	1 ST	
Típus	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	Változat
Rendelési szám	8000075816	Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 50 mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Szálcsiszolt, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425366	
Qty.	1 ST	

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

Típus	GFSC M5X10 TX20 SET	Változat
Rendelési szám	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst
GTIN (EAN)	4050118063820	
Qty.	1 ST	

KEBIQL404020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg. A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

Típus	LKSC M6X8 A2 TX30	Változat
Rendelési szám	2704960000	Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőkészlet, Magasság: 11.3 mm, Szélesség: 13.6 mm, Mélység: 13.6 mm, Alapanyag: Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst
GTIN (EAN)	4050118753196	
Qty.	500 ST	

Kéttollú kulcs



A kéttollú kulccsal a ház ajtajának rögzítőelemét lehet zární és nyitni.

Általános rendelési adatok

Típus	KLIPPON QL KEY	Változat
Rendelési szám	2473930000	Klippon EB (Essential Box), Kulcs, Egyéb, Alapanyag: Műanyag
GTIN (EAN)	4050118485868	
Qty.	5 ST	