


## PV CPC121TXU3DXAXWXR2WW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com



Fotovoltaikus erőművel összekapcsolás megbízható és biztonságos ipari kommunikációs eszközökkel. A fotovoltaikus projektek és az ipari kommunikáció terén szerzett széleskörű tapasztalatait ötvözte a Weidmüller, hogy létrehozza a fotovoltaikus kommunikációs dobozok e portfólióját. Ehhez a portfólióhoz 2 különböző termékínálatot fejlesztettünk ki:

- A „Premium” termékcsalád a legmasszívabb termékünk. Folyamatos csatlakozástechnikát kínál a backup teljesítményrendszerének köszönhetően. Ezáltal pedig egy megoldásban kínál Önnek megbízhatóságot és teljesítményt.
- Az új „Lite” termékcsalád a „Premium” verzió jelcsatlakozását kínálja a helyszínen, de kompakt verzióban.

### Általános rendelési adatok

Változat	Fotovoltaikus egységek, Összeszerelt ház, Communication module, 230 V AC, Túlfeszültségvédelem I, Akkumulátoros, Áramfelügyelet, Felügyeleti komponensek, Feszültségfelügyelet, Határérték-felügyelet, Kommunikációs doboz, RJ45
Rendelési szám	<a href="#">8000101284</a>
Típus	PV CPC121TXU3DXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099986192003
Qty.	1 Darab

## PV CPC121TXU3DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	300 mm	Mélység (coll)	11.811 inch
Magasság	747 mm	Magasság (coll)	29.4094 inch
Szélesség	536 mm	Szélesség (coll)	21.1023 inch
Nettó tömeg	25638.54 g		

## Hőmérsékletek

Ambient temperature -10 °C...40 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## DC vezetékfelügyelet

Tápellátás	PRO ECO 72W 24V 3A akkumulátor	Felügyeleti funkció	Ipari PC, Ipari Ethernet menedzselhető switch RJ45 portokkal, Ipari Ethernet router 4G és RJ45 portokkal
Feszültségfelügyelet	Igen		

## DC villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	230 V	Túlfeszültség-védelem, AC oldal	PU I 1+1 LCF 280 V/12,5 kA, segédérintkező nélkül
Földelés	Közvetlenül a VPU-n	Túlfeszültség-védelem WIA RS485 oldal (vezetékfelügyelet)	Nem

## DC-bemenetek

Bemenetek száma	15	Csőbemenetek száma	2
-----------------	----	--------------------	---

## Besorolások

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**PV CPCI21TXU3DXAXWXR2WW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

