

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Változat	AC-feszültségű változat, Segéd- és hibajelző érintkező, Túlfeszültség-védelem II, TN-C-S, TN-S, IT, N-nel, IT, N nélkül, TT
Rendelési szám	8000104168
Típus	PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04
GTIN (EAN)	4099986573475
Qty.	1 Darab

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	132 mm	Mélység (coll)	5.1968 inch
Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7.874 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	2866.64 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-40 °C...50 °C	Páratartalom	0...85 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül
---------------------	----------------	--------------	---

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

IEC / EN névleges adatok

Pólusszám	4	Jelzőérintkező	250 V 1 A 1CO
Névleges feszültség (AC)	230 V	Kisfeszültségű hálózat	TN-C-S, TN-S, IT, N-nel, IT, N nélkül, TT
Védettségi szint, Up I áramnálN (N-PE)	≤ 1.5 kV	Feszültség típusa	AC
Biztosíték	Nem	Frekvenciatartomány, max.	60 Hz
Frekvenciatartomány, min.	50 Hz	Szabványok	IEC 61643-11, EN 61643-11
Követelmény osztály az EN 61643-11 szerint	T2	Max. folytonos feszültség, Uc (AC)	300 V
Kisülési áram I _{max} (8/20 μs) N-PE	65 kA	Kisülési áram I _n (8/20 μs) N-PE	40 kA
Energia koordináció (≤10 m)	II. típus, III. típus	Kisülési áram I _n (8/20 μs) vezeték-PE	20 kA
Hangjelzés	Nem	Levezetőáram I _{max} . (8/20μs) vezeték-PE	50 kA
Védettségi szint, Up I áramnálN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV	Rövidzárlati terhelhetőség ISCCR	50 kA
Követőáram kioltási képesség, Ifi	A követőáramot nem kell figyelembe venni	Beépített tartalék biztosíték	Nem

A csomag része

Mellékelt tartozékok	Árucikk	Rögzítőláb
	Mennyiség	4
	Árucikk	Záródugó
	Mennyiség	8

Garancia

Időköz 5 év

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Általános adatok**

Szabványok	IEC 61643-11, EN 61643-11	Védelmi osztály	IP65
------------	------------------------------	-----------------	------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		



PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

PV napvédők**Általános rendelési adatok**

Típus	PV SUNCOVER 20/20/13	Változat	
Rendelési szám	8000143243	Fotovoltaikus egységek, Napsugárzás ellen védő burkolat	
GTIN (EAN)	4099987111829		
Qty.	1 ST		