

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Vészhelyzeti power box, Schuko-aljzat
Rendelési szám	8000108185
Típus	PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3
GTIN (EAN)	4099986665330
Qty.	1 Darab

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	112 mm	Mélység (coll)	4.4094 inch
Magasság	238 mm	Magasság (coll)	9.3701 inch
Szélesség	195 mm	Szélesség (coll)	7.6772 inch
Nettó tömeg	1435 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature -20 °C...50 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

AC villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	230 V AC	Névleges áram	16 A
RCD	I Δ n=30 mA		

AC-bemenetek

Kábelhossz	1.5 m	AC-bemenetek száma	1 x egyfázisú (L, N, PE)
------------	-------	--------------------	--------------------------

AC-kimenetek

AC kimeneti kábel csatlakozás típusa	F CEE 7/3 típusú aljzat csatlakozó, Schuko	AC-kimenetek száma	1
--------------------------------------	--	--------------------	---

Ház

Ütésállóság	Az IEC 62262 szerint IK10, Az IEC 62208 szerint IK08	String csatlakozási típusa	Vágott végű kábel
-------------	---	----------------------------	-------------------

Általános adatok

Védelmi osztály IP65

Besorolások

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

