

KTB MH 302015 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A Klippon® TB és a Klippon® STB szekrény választék kiváló teljesítményjellemzőket kínál még a legszigorúbb környezeti feltételek között is. Továbbá kielégíti a potenciálisan robbanásveszélyes környezetek követelményeit is, amelyeket különösen a feldolgozó vagy az energiatermelő iparokban fordulnak elő. A Klippon® TB MH házak további előnyöket kínálnak egy olyan termékválasztékhoz, amely már most is eredményes piacvezető.

A Klippon® TB MH házválaszték a következő előnyöket nyújtja:

- 22 méretben és 3 standard mélységgel kapható
- Akár 4 tömszelencelemezzel is ellátható
- Összenyomással szemben védett tömszelence
- Teljesen eltávolítható lakat fül
- Fedélzár a tömített zónán kívül
- Tökéletesített hőmérsékleti tulajdonságok
- IP66/IP67 szintű védettség
- Teljesen eltávolítható fedél – szerszám nélkül
- Földelőcsap a ház burkolatán és alján
- Hegesztett rögzítőlábak
- Nemzetközi tanúsítványok

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 306 mm, Szélesség: 203 mm, Mélység: 150 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| Rendelési szám | 8000108831 |
| Típus | KTB MH 302015 S4E0 |
| GTIN (EAN) | 4099986755130 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|--------------|
| Mélység | 150 mm | Mélység (coll) | 5.9055 inch |
| Magasság | 306 mm | Magasság (coll) | 12.0472 inch |
| Szélesség | 203 mm | Szélesség (coll) | 7.9921 inch |
| Nettó tömeg | 5500 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------|-----------------|--|---|
| Üzemi hőmérséklet | -60 °C...135 °C | Megjegyzés: szobahőmérséklet (szerviz) | 105 °C hőmérséklet felett az IP-védelem IP66-re korlátozódik. |
|-------------------|-----------------|--|---|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873 |

Ház földelés

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|--|
| Földelés, ház, burkolat | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. | Földelés, ház, külső | Átmenő M10 földelőcsap a ház alsórészben |
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. | | |

Tanúsítványszámok - tokozat

| | | | |
|---|-----------------------------|---|---------------------------|
| Tanúsítvány száma, UL Haz.Loc. | E223792 | Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
| Tanúsítvány száma, UL Ord.Loc. | E243298 | Tanúsítvány száma, UL 508A | E223801 |
| Megfelelési nyilatkozat száma (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 | Tanúsítvány száma, UL, sorkapocsdoboz | E223792 |
| Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO) | LMP 21.0016U | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
| Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0017 |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX) | IECEXIBE14.0013 | Tanúsítvány száma üres ház (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U |
| Tanúsító intézet | ATEX, IECEX, INMETRO, cULus | | |

Tömszelencék, bal

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M63 | 2 | M75 | 0 |
| M12 | 33 | M50 | 2 |

KTB MH 302015 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M16 | 22 | M32 | 6 |
| M25 | 12 | M20 | 14 |
| M40 | 5 | | |

Tömszelencék, felső/alsó

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 10 | M12 | 32 |
| M63 | 2 | M40 | 2 |
| M32 | 3 | M25 | 8 |
| M50 | 2 | M75 | 0 |
| M16 | 18 | | |

Tömszelencék, jobb

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 12 | M63 | 2 |
| M75 | 0 | M16 | 22 |
| M40 | 5 | M50 | 2 |
| M32 | 6 | M20 | 14 |
| M12 | 33 | | |

függőleges összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x33 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x25 |

vízszintes összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x11 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x8 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x22 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x6 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x18 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x13 |

Általános információ

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Burkolat anyagvastagsága | 1.5 mm | Peremes aljzat anyagvastagsága | 3 mm |
| Ház anyagvastagsága | 1.5 mm | Szilikon | Igen |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 135 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
| Fedél kiegészítő | 4 zsanér és M6 hatlapú hornyos csavarok, SW10 | Szabványok | DIN EN 62208 - Üres ház normál, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Felületi minőség | Elektropolírozott | Ütésállóság | 10 J standard változat, 7 joule a következő szerint: IEC 60079-0 |
| Védelmi osztály | IP66, IP67 | Alapanyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) |
| Tömítés anyaga | Szilikon | Fedélcsavarok nyomatéka | 2.5 Nm |
| Ház kiegészítő | 4 ráhegesztett rögzítő láb 11 mm-es furatokkal (2 hornyos láb és 2 kereszt alakú láb) | Seal material of cover | Szilikon |
| Megjegyzés: védettségi osztály | 105 °C feletti hőmérsékleti tartományban használva az IP-védelem IP 66-ra korlátozódik. | Seal material of flange plate | Szilikon |
| Protection class (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | Fedél nyílásszöge | 130.00 ° |
| Aljzatperem | Nem | PE-csavarok pozíciója | Ház, C oldal |

Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ETIM 10.0 | EC002503 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 | | |

KTB MH 302015 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tömszelencelemezek földelőcsapok nélkül



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Karimalemezek
Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KTB GP XX2015V AB S4 3MM | Változat |
| Rendelési szám | 8000112978 | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 73.5 mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: |
| GTIN (EAN) | 4099986799202 | Alsó, felső, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, |
| Qty. | 1 ST | ezüst |

Tömszelencelemezek földelőcsapokkal



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Karimalemezek
Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KTB GP XX2015V AB S4 PE | Változat |
| Rendelési szám | 8000114887 | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 197 mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: |
| GTIN (EAN) | 4099986797253 | felső, Alsó, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, |
| Qty. | 1 ST | ezüst |

Rozsdamentes acél tömszelencelemezek – 6 mm



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Karimalemezek
Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

KTB MH 302015 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KTB GP XX2015V AB S4 6MM | Változat |
| Rendelési szám | 8000114143 | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 197 mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek: |
| GTIN (EAN) | 4099986804821 | felső, Alsó, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, |
| Qty. | 1 ST | ezüst |

300 x 200mm



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcslád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Rögzítőlemezek
Szerelőlapok, furatkiosztással vagy anélkül, DIN szerelősínek hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KTB MOPL 3020 MSZN | Változat |
| Rendelési szám | 8000110193 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 251 mm, Szélesség: 142 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4099986779310 | |
| Qty. | 1 ST | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KTB MOPL 3020 MSZN H | Változat |
| Rendelési szám | 8000115913 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 251 mm, Szélesség: 142 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4099986783010 | |
| Qty. | 1 ST | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KTB MOPL 3020 S2 H | Változat |
| Rendelési szám | 8000115902 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 251 mm, Szélesség: 142 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4099986782914 | |
| Qty. | 1 ST | |

Típuscímke-tartó



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcslád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Adattábla tartók
Sokféle kialakítású címketartó áll rendelkezésre az igény szerinti feltűnő kijelzéshez és a szükséglet szerinti további adattáblákhoz .

KTB MH 302015 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Változat |
| Rendelési szám | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: 70 mm, Szélesség: 70 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304), Tükröpolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | |
| Qty. | 1 ST | |

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg. A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SD FIXING SET | Változat |
| Rendelési szám | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), Azonosító tábla-rögzítőkészlet, Magasság: 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 mm, Alapanyag: Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | TPSD FIXING SET KTB | Változat |
| Rendelési szám | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Típusábra-rögzítőkészlet, Alapanyag: Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | |
| Qty. | 20 ST | |

KTB MH 302015 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Földelő tócsavar



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Földelőcsavarok

A földelőcsavarokat komplett alkatrészként lehet cserélni, két változatban – sárgarézből és rozsdamentes acélból.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | PEBZ M10 KTB BR SET | Változat |
| Rendelési szám | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), Földelő tócsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag: Sárgaréz, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | PEBZ M10 KTB S4 SET | Változat |
| Rendelési szám | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), Földelő tócsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | |
| Qty. | 1 ST | |

TS 20



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Sorkapocssínek

A tartósínek két méretben kaphatók a DIN-sínek alkatrészeinek házban való rögzítéséhez (pl. elektronika, csatlakozók).

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TS20/CX10 ST ZN 3020 HOR | Változat |
| Rendelési szám | 8000117049 | Klippon TB (Terminal Box), Házak, egyenes, Magasság: 20 mm, Szélesség: 163 mm, Mélység: 10 mm, Alapanyag: Acél, galvanizált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4099986829886 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | TS20/CX10 ST ZN 3020 VER | Változat |
| Rendelési szám | 8000117036 | Klippon TB (Terminal Box), Házak, egyenes, Magasság: 20 mm, Szélesség: 266 mm, Mélység: 10 mm, Alapanyag: Acél, galvanizált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4099986829787 | |
| Qty. | 20 ST | |

KTB MH 302015 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

Mélység 15 mm



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
 Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
 Sorkapocssínek
 A tartósínek két méretben kaphatók a DIN-sínek alkatrészeinek házban való rögzítéséhez (pl. elektronika, csatlakozók).

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TS35X15 ST KTB3020 HOR | Változat |
| Rendelési szám | 8000116369 | Klippon TB (Terminal Box), Házak, foglalat nélkül, Magasság: 35 mm, Szélesség: 142 mm, Mélység: 15 mm, Alapanyag: Acél, galvanizált |
| GTIN (EAN) | 4099986820777 | önbevonat, passzívált, ezüst |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | TS35X15 ST KTB3020 VER | Változat |
| Rendelési szám | 8000116350 | Klippon TB (Terminal Box), Házak, foglalat nélkül, Magasság: 35 mm, Szélesség: 251 mm, Mélység: 15 mm, Alapanyag: Acél, galvanizált |
| GTIN (EAN) | 4099986820678 | önbevonat, passzívált, ezüst |
| Qty. | 20 ST | |

Mélység 7,5 mm



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
 Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
 Sorkapocssínek
 A tartósínek két méretben kaphatók a DIN-sínek alkatrészeinek házban való rögzítéséhez (pl. elektronika, csatlakozók).

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TS35X7.5 ST KTB3020 HOR | Változat |
| Rendelési szám | 8000116109 | Klippon TB (Terminal Box), Házak, foglalat nélkül, Magasság: 35 mm, Szélesség: 142 mm, Mélység: 7.5 mm, Alapanyag: Acél, galvanizált |
| GTIN (EAN) | 4099986820562 | önbevonat, passzívált, ezüst |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | TS35X7.5 ST KTB3020 VER | Változat |
| Rendelési szám | 8000116099 | Klippon TB (Terminal Box), Házak, foglalat nélkül, Magasság: 35 mm, Szélesség: 251 mm, Mélység: 7.5 mm, Alapanyag: Acél, galvanizált |
| GTIN (EAN) | 4099986820456 | önbevonat, passzívált, ezüst |
| Qty. | 20 ST | |

KTB MH 302015 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | GFSC M5X10 TX20 SET | Változat |
| Rendelési szám | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | |
| Qty. | 1 ST | |

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Szerelési elemek készlete
Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.
A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.
A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | FKSC M6X8 D9/SW3 | Változat |
| Rendelési szám | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Alapanyag: Acél |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Qty. | 50 ST | |