

RS 4XRJ12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Többszörös adatelosztó a mérőszekrényben a TS35-höz

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000112157
Típus	RS 4XRJ12
GTIN (EAN)	4099987025591
Qty.	10 Darab

RS 4XRJ12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	21.5 mm	Mélység (coll)	0.8465 inch
Magasság	80.2 mm	Magasság (coll)	3.1575 inch
Szélesség	17.9 mm	Szélesség (coll)	0.7047 inch
Nettó tömeg	19 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-20...55 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0... 85% (páraleszapódás nélkül)		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok

Elosztó NYÁK-csatlakozók	4 x RJ12 plug-in connectors
--------------------------	-----------------------------

Névleges adatok

Védelmi osztály	IP20	Névleges feszültség	< 150 V AC
Üzemi feszültség	150 V AC	Maximális áram elosztó csatlakozásonként	1 A

Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

Névleges szigetelési feszültség	<150 V AC	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Lökfeszültség-próba (1,2/50 µs)	1.5 kV

Csatlakozó mező

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Fontos megjegyzés

IPC megfelelőség	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
------------------	--

Technical data

Besorolások

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Drawings

