

**RS 4XRJ12 PS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Többszörös adatelosztó a mérőszekrényben a TS35-höz

**Általános rendelési adatok**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Rendelési szám | 8000112158                   |
| Típus          | <a href="#">RS 4XRJ12 PS</a> |
| GTIN (EAN)     | 4099987025706                |
| Qty.           | 10 Darab                     |

## RS 4XRJ12 PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 21.5 mm | Mélység (coll)   | 0.8465 inch |
| Magasság    | 93.7 mm | Magasság (coll)  | 3.689 inch  |
| Szélesség   | 17.9 mm | Szélesség (coll) | 0.7047 inch |
| Nettó tömeg | 10 g    |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                  |                                 |                   |             |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet             | -25...70 °C                     | Üzemi hőmérséklet | -20...55 °C |
| Páratartalom üzemi hőmérsékleten | 0... 85% (páralesapódás nélkül) |                   |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | dd6ecfa2-0f98-4cb6-b9bb-7c212c5140ca |

## Csatlakozási adatok

|                          |                             |                                   |                                                   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Elosztó NYÁK-csatlakozók | 4 x RJ12 plug-in connectors | Dugaszoló csatlakozók tápellátása | LSF-SMT 5.08/03/180<br>(nincs központosító túske) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|

## Névleges adatok

|                  |          |                                          |            |
|------------------|----------|------------------------------------------|------------|
| Védelmi osztály  | IP20     | Névleges feszültség                      | < 150 V AC |
| Üzemi feszültség | 150 V AC | Maximális áram elosztó csatlakozásonként | 1 A        |

## Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

|                                 |           |                                  |        |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|
| Névleges szigetelési feszültség | <150 V AC | Túlfeszültség kategória          | II     |
| Szennyezés súlyossága           | 2         | Lökőfeszültség-próba (1,2/50 µs) | 1.5 kV |

## Csatlakozó mező

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Csatlakozás típusa | Dugaszolható csatlakozás |
|--------------------|--------------------------|

## Tápcsatlakozás

|                           |                          |                           |                      |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa        | Dugaszolható csatlakozás | Rögzítési tartomány, min. | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Rögzítési tartomány, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>      | Csupaszolási hossz        | 11 mm                |

**Műszaki adatok****Fontos megjegyzés**

IPC megfeleléség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002780    | ETIM 9.0    | EC002780    |
| ETIM 10.0   | EC002780    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |             |             |

## RS 4XRJ12 PS

# Rajzok

