

## TS35X7.5 ST KTB6262 VER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A kép illusztráció

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Sorkapocssínek

A tartósínek két méretben kaphatók a DIN-sínek alkatrészeinek házban való rögzítéséhez (pl. elektronika, csatlakozók).

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Klippon TB (Terminal Box), Házak, foglalat nélkül, Magasság: 35 mm, Szélesség: 551 mm, Mélység: 7.5 mm, Alapanyag: Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">8000116105</a>                                                                                                                                        |
| Típus          | TS35X7.5 ST KTB6262 VER                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)     | 4099986820517                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 20 Darab                                                                                                                                                          |

## TS35X7.5 ST KTB6262 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |              |
|-------------|----------|------------------|--------------|
| Mélység     | 7.5 mm   | Mélység (coll)   | 0.2953 inch  |
| Magasság    | 35 mm    | Magasság (coll)  | 1.378 inch   |
| Szélesség   | 551 mm   | Szélesség (coll) | 21.6929 inch |
| Nettó tömeg | 199.32 g |                  |              |

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Tartozékok általános információi

|                  |                                   |           |      |
|------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált | Alapanyag | Acél |
|------------------|-----------------------------------|-----------|------|

## Általános információ

|                     |                                   |            |              |
|---------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés                | Szabványok | DIN EN 60715 |
| Felületi minőség    | galvanizált ónbevonat, passzívált | Alapanyag  | Acél         |
| Integrált rögzítést | Csavaros                          |            |              |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## TS35X7.5 ST KTB6262 VER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | GFSC M5X10 TX20 SET        | Változat                                                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118063820              |                                                                                                                                                                          |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                          |