

**TS20/CX10 ST ZN 6262 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**A kép illusztráció**

A kép illusztráció

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Sorkapocssínek

A tartósínek két méretben kaphatók a DIN-sínek alkatrészeinek házban való rögzítéséhez (pl. elektronika, csatlakozók).

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Klippon TB (Terminal Box), Házak, egyenes, Magasság: 20 mm, Szélesség: 566 mm, Mélység: 10 mm, Alapanyag: Acél, galvanizált, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">8000117042</a>                                                                                                         |
| Típus          | TS20/CX10 ST ZN 6262 VER                                                                                                           |
| GTIN (EAN)     | 4099986829848                                                                                                                      |
| Qty.           | 20 Darab                                                                                                                           |

## TS20/CX10 ST ZN 6262 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |              |
|-------------|----------|------------------|--------------|
| Mélység     | 10 mm    | Mélység (coll)   | 0.3937 inch  |
| Magasság    | 20 mm    | Magasság (coll)  | 0.7874 inch  |
| Szélesség   | 566 mm   | Szélesség (coll) | 22.2834 inch |
| Nettó tömeg | 280.61 g |                  |              |

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Tartozékok általános információi

|                  |             |           |      |
|------------------|-------------|-----------|------|
| Felületi minőség | galvanizált | Alapanyag | Acél |
|------------------|-------------|-----------|------|

## Általános információ

|                     |        |                  |             |
|---------------------|--------|------------------|-------------|
| Telepítési útmutató | Csavar | Felületi minőség | galvanizált |
| Alapanyag           | Acél   |                  |             |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**TS20/CX10 ST ZN 6262 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Rögzítőlemez**

Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | GFSC M5X10 TX20 SET        | Változat                                                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118063820              |                                                                                                                                                                          |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                          |