

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Energia DIN sínes elosztó**

Többszörös energiaelosztó a mérőszekrényben a TS 35 szerelősínhez

- 2-tűs, színekódolt
- 230 V, IP 30
- Biztosítékvédő modulok, 25 kA

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000118953
Típus	RS VERT SUPPLY BLL_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990661
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	93.7 mm	Magasság (coll)	3.689 inch
Szélesség	17.9 mm	Szélesség (coll)	0.7047 inch
Nettó tömeg	33.98 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40...70 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0... 85% (páralecsapódás nélkül)		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

Csatlakozási adatok

Elosztó NYÁK-csatlakozók	BLL 5.08/03/180 (nincs központosító túske)	Dugaszoló csatlakozók tápellátása	SL 5.08HC/03/180B (nincs központosító túske)
--------------------------	--	-----------------------------------	--

Névleges adatok

Védelmi osztály	IP30	Üzemi feszültség	230 V
Maximális áram elosztó csatlakozásonként	6 A		

Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

Névleges szigetelési feszültség	250 V AC	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	2	Lökőfeszültség-próba (1,2/50 µs)	4 kV

Csatlakozó mező

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Biztosítóbetétek

Feszülteségésés	170 mV	Névleges megszakítási teljesítmény	25 kA
Olvasási integrál	80 A ² s		

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Rajzok

