


RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Energia DIN sínes elosztó

Többszörös energiaelosztó a mérőszekrényben a TS 35 szerelősínhez

- 2-tűs, színkódolt
- 230 V, IP 30
- Biztosítékvédő modulok, 25 kA

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000118954
Típus	RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990678
Qty.	10 Darab

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	23.7 mm	Mélység (coll)	0.9331 inch
Magasság	93.7 mm	Magasság (coll)	3.689 inch
Szélesség	17.9 mm	Szélesség (coll)	0.7047 inch
Nettó tömeg	23.2 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40...70 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0... 85% (páralecsapódás nélkül)		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

Csatlakozási adatok

Elosztó NYÁK-csatlakozók	LSF-SMT 5.08/03/180 (nincs központosító tűske)	Dugaszoló csatlakozók tápellátása	SL 5.08HC/03/180B (nincs központosító tűske)
--------------------------	---	-----------------------------------	---

Névleges adatok

Védelmi osztály	IP30	Üzemi feszültség	230 V
Maximális áram elosztó csatlakozásonként	6 A		

Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

Névleges szigetelési feszültség	250 V AC	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	2	Lökőfeszültség-próba (1,2/50 µs)	4 kV

Csatlakozó mező

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG	AWG 28	Csatlakozás típusa	PUSH IN
Csupaszolási hossz	10 mm	Rögzítési tartomány, max.	1.5 mm ²
Rögzítési tartomány, min.	0.13 mm ²	Max. vezeték keresztmetszet, AWG	AWG 14

Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Biztosítóbetétek**

Feszültségesés	170 mV	Névleges megszakítási teljesítmény	25 kA
Olvadási integrál	80 A ² s		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

