

KEBIHS604020S2N0 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Klippon EBi HS (Essential Box ipari - pántos csavarok), Házak, egyenes, Magasság: 600 mm, Szélesség: 400 mm, Mélység: 200 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), Szálcsiszolt, kezeletlen, ezüst
Rendelési szám	8000133628
Típus	KEBIHS604020S2N0 AL
GTIN (EAN)	4099987368667
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Mélység	200 mm	Mélység (coll)	7.874 inch
Magasság	600 mm	Magasság (coll)	23.622 inch
Szélesség	400 mm	Szélesség (coll)	15.748 inch
Falvastagság, min.	1.5 mm	Falvastagság, max.	1.5 mm
Nettó tömeg	11532.44 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...85 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Ház földelés

Földelés, ház, burkolat	Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben.	Földelés, ház, külső	Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben.
Földelés, ház, belső	Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben.		

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD)	DE PS2650 220428 001ISS01	Tanúsító intézet	CE
---	---------------------------	------------------	----

Tömszelencék, felső/alsó

M20	27	M12	70
M63	3	M40	10
M32	12	M25	21
M50	3	M16	30

Tömszelencék, jobb

M25	36	M63	5
M16	64	M40	14
M50	6	M32	20
M20	60	M12	138

függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	11x48	WDU 16 / ZDU 16	3x42
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x91	WDU 35 / ZDU 35	3x31

KEBIHS604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

WDU 4 / ZDU 4	3x83	WDU 6 / ZDU 6	3x64
---------------	------	---------------	------

vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	4x38	WDU 16 / ZDU 16	4x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x60	WDU 35 / ZDU 35	4x18
WDU 4 / ZDU 4	4x50	WDU 6 / ZDU 6	4x38

Általános információ

Burkolat anyagvastagsága	1.5 mm	Peremes aljzat anyagvastagsága	3 mm
Ház anyagvastagsága	1.5 mm	Anyagvastagság	1.5 mm
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Fedél kiegészítő	M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10mm kulcstávolsággal + zsanér	Felületi minőség	Szálcsiszolt, kezeletlen
Ütésállóság	10 J standard változat	Védelmi osztály	IP66
Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)	Tömítés anyaga	Polyurethane
Aljzatperem	Nem	Fedél	Igen
Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KEBIHS604020S2NO AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Dokumentumtartók

Dokumentumtartók a dokumentumok megfelelő tárolásához a házban belül.



Általános rendelési adatok

Típus	DOHA KEB A4 S4B R	Változat
Rendelési szám	8000075809	Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 175 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425656	
Qty.	1 ST	
Típus	DOHA KEB A5 S4B R	Változat
Rendelési szám	8000075808	Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 125 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425649	
Qty.	1 ST	
Típus	DOHA KEB A6 S4B R	Változat
Rendelési szám	8000075807	Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 95 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425359	
Qty.	1 ST	

Rögzítőlábak

A kiegészítésként elérhető rögzítőláb mellett a házak kívülről is beszerelhetők.



Általános rendelési adatok

Típus	KEB MOFT SMALL S4 SET	Változat
Rendelési szám	2660200318	Klippon EB (Essential Box), Rögzítőláb, Magasság: 38 mm, Szélesség: 55 mm, Mélység: 10.5 mm, Alapanyag: Acél, kezeletlen, ezüst
GTIN (EAN)	4064675275695	
Qty.	1 ST	

KEBIHS604020S2NO AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Távtartó



Három hosszúságban elérhető rozsdamentes acél távtartók, amelyekkel növelhető a szerelősínek vagy a DIN sínek és a ház hátsó fala között.

Általános rendelési adatok

Típus	SP M6 15 MSZN	Változat
Rendelési szám	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 15 mm, Alapanyag: Acél, ezüst
GTIN (EAN)	4008190857851	
Qty.	2 ST	
Típus	SP M6 20 MSZN	Változat
Rendelési szám	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: Acél, ezüst
GTIN (EAN)	4008190850234	
Qty.	2 ST	
Típus	SP M6 30 MSZN	Változat
Rendelési szám	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 30 mm, Alapanyag: Acél, ezüst
GTIN (EAN)	4008190850241	
Qty.	2 ST	

Típuscímketartó



Különbféle kialakítású tartók állnak rendelkezésre a címkékhez – valamint szükség szerint a további névtáblákhoz – a követelményeknek megfelelő láthatóságért.

Általános rendelési adatok

Típus	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	Változat
Rendelési szám	8000075818	Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecsel, Magasság: 25 mm, Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Szálcsiszolt, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425632	
Qty.	1 ST	
Típus	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	Változat
Rendelési szám	8000075816	Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecsel, Magasság: 50 mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Szálcsiszolt, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425366	
Qty.	1 ST	

KEBIHS604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

Típus	GFSC M5X10 TX20 SET	Változat
Rendelési szám	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst
GTIN (EAN)	4050118063820	
Qty.	1 ST	

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Szerelési elemek készlete
Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.
A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.
A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

Típus	LKSC M6X8 A2 TX30	Változat
Rendelési szám	2704960000	Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőkészlet, Magasság: 11.3 mm, Szélesség: 13.6 mm, Mélység: 13.6 mm, Alapanyag: Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst
GTIN (EAN)	4050118753196	
Qty.	500 ST	

KEBIHS604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	Változat
Rendelési szám	2749640000	Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 6.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés vastagsága (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4050118896381	
Qty.	1 ST	

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

Típus	KEB MOPL 6040 MSZN	Változat
Rendelési szám	8000074178	Klippon EB (Essential Box), Rögzítőlemez, Magasság: 540 mm, Szélesség: 340 mm, Mélység: 12 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425236	
Qty.	1 ST	
Típus	KEB MOPL 6040 S2N H	Változat
Rendelési szám	8000074324	Klippon EB (Essential Box), Rögzítőlemez, Magasság: 540 mm, Szélesség: 340 mm, Mélység: 12 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst
GTIN (EAN)	4064675425335	
Qty.	1 ST	